

USB 2.0 opname apparaat voor HDMI Video - compacte externe capture card - 1080p

Productcode: USB2HDCAPM



Met dit USB 2.0 video-opnameapparaat kunt u hoogwaardige 1080p HD-video en stereoaudio op uw computersysteem opnemen. Met H.264 encoding is dit de perfecte oplossing voor de opname van high-definition video, die u vervolgens kunt bewerken, compileren en archiveren.

Het opnameapparaat wordt via USB gevoed en heeft een compact en lichtgewicht design, zodat het gemakkelijk in uw laptoptas past. Het heeft geen externe netadapter nodig, en is dus perfect voor gebruik onderweg zoals het opnemen van conferenties of lezingen.

Als u video wilt opnemen vanaf uw HDMI-computer voor het maken van trainingvideo's of video's voor telefonische vergaderingen, dan is dit USB-opnameapparaat perfect voor u, met ondersteuning van 1080p video met 30 frames/sec.

Uw video-opnames zijn niet beperkt tot een desktop of laptop, maar u kunt high-definition video ook opnemen vanaf elk HDMI-apparaat, zoals een beveiligingssysteem of POS-terminal voor zakelijke toepassingen.

Het opnameapparaat codeert video in H.264 -- 's werelds meest geaccepteerde videocode. Omdat uw video-opnames gegarandeerd compatibel zijn met bijna elk apparaatplatform, bespaart u de tijd die anders nodig zou zijn voor het bewerken of omzetten in een bruikbaar formaat. H.264 wordt ook ondersteund door de meeste populaire softwareprogramma's inclusief Adobe Premiere® en Windows Media® Encoder.

Met de meegeleverde software kunt u niet alleen video's opnemen en exporteren, maar ook screenshots maken, opnames inplannen en uw videobron direct streamen via het internet, met online services zoals Twitch.

NB:

- Dit video-opnameapparaat is niet geschikt voor het opnemen van digitaal gecodeerde inhoud.

De maximale refresh rate waarmee dit apparaat kan opnemen bij een 1080p resolutie is 30 Hz. Als een 1080p videobron met een hogere refresh rate wordt gebruikt (zoals bij 60 of 50 Hz), zal de refresh rate in het geëxporteerde videobestand zijn verminderd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden
- Stream video's live online met streaming-diensten zoals twitch
- Gebruik het met de ST122HDMILE HDMI-splitter om HD-videogames met 60 frames per seconde op te nemen, terwijl u speelt op een ander scherm
- Converteer analoge naar digitale video bij professionele videoarchiveringsapplicaties

Eigenschappen

- Vlotte beeldkwaliteit met 1080p video-opname met 30 f/s
- Maximale draagbaarheid met een USB gevoed opnameapparaat en een compact en lichtgewicht design
- Breed ondersteunde output van videobestanden met software dat codeert met H.264
- Ondersteunt 2-channel stereo audio; Ondersteuning voor NTSC en PAL systemen; Ondersteunt 16:9 en 4:3 aspect ratio
- PRODUCT ALERT: De nieuwste StreamCatcher Pro-software (beschikbaar voor download) beschikt over een vernieuwde, gebruiksvriendelijke GUI en ondersteunt meerdere capture-apparaten tegelijkertijd; Compatibel met Windows 10 & 11 (Windows 8 en hoger)

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	USB
Audio	Ja
Industriestandaarden	NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
	Videocodering: MPEG4/H.264
Chipsetcode	Mstar - MST3367CMK-LF-170

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1080p/30/50/60, Video Output at 1080p/30
Ondersteunde resoluties	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Audiospecificaties	2-kanaals HDMI audio
MTBF	2.328.329 uur

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - USB Mini-B (5-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64bit)
--------------------	---

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

Fysieke eigenschappen

Lengte product	2.6 in [65 mm]
Breedte product	1.1 in [2.7 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	0.6 oz [17 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.8 in [14.8 cm]
Package Width	8.2 in [20.8 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.1 oz [145 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 2.0 HDMI video-opnameapparaat
	1 - USB-kabel
	1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.