

Cavo USB-C a Micro-B - M/M - USB3.1 (10Gbps) da 50cm

ID prodotto: USB31CUB50CM



Questo cavo USB-C™ a Micro-B consente di connettere i dispositivi USB 3.1 (10 Gbps) Micro-USB a computer laptop USB Type-C™. È inoltre possibile caricare e sincronizzare dispositivi mobili USB 3.0 (5 Gbps) Micro-USB.

Questo cavo non standard da 0,5 metri è ottimo per collegamenti a breve distanza da computer laptop USB-C a un box esterno per unità disco USB 3.1, una dock o altri dispositivi Micro-USB, ovunque ci si trovi.

Il cavo corto consente di organizzare le apparecchiature senza intralci. L'estrema portabilità lo rende perfetto per collegamenti in piccoli spazi di lavoro fuori sede, in bar o in stanze di hotel.

Con una larghezza di banda di 10 Gbps, questo cavo USB 3.1 Gen 2 consente di eseguire il trasferimento e il backup dei dati due volte più velocemente che con USB 3.0 e 20 volte più velocemente che con USB 2.0. È inoltre possibile collegare periferiche USB 3.0 meno recenti ai computer più nuovi, con velocità di trasferimento dei dati che possono arrivare fino a 5 Gbps.

È possibile collegare il telefono o il tablet con tecnologia Micro-USB 3.0 a computer laptop o desktop USB 3.1 per eseguire la sincronizzazione e la carica.

Il prodotto USB31CUB50CM è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Collegamento di dispositivi Micro USB 3.1 quali dischi rigidi portatili, dispositivi di acquisizione video o dispositivi USB 3.0 meno recenti a un computer USB 3.1
- Caricamento o sincronizzazione di dispositivi mobili Micro-USB 3.0 da un computer laptop o desktop che supporta USB 3.1

Caratteristiche

- Velocità di trasferimento dati USB 3.1 fino a 10 Gbps se utilizzato con un host e un dispositivo USB 3.1
- Collegamenti semplici grazie al connettore USB Type-C reversibile che consente il collegamento del dispositivo con uno dei due lati rivolto verso l'alto
- Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

Hardware

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Placcatura connettori | Nichel |
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |

Prestazioni

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo e velocità | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s |
|-----------------|---------------------------|

Connettore/i

| | |
|--------------|---|
| Connettore A | USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) |
| Connettore B | USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|------------------|-----------------|
| Colore | Nero |
| Stile connettori | Dritto |
| Diametro filo | 24/30 AWG |
| Lunghezza cavo | 19.7 in [50 cm] |



| | |
|--------------------|-----------------|
| Lunghezza prodotto | 19.7 in [50 cm] |
| Larghezza prodotto | 0.5 in [12 mm] |
| Altezza prodotto | 0.3 in [7 mm] |
| Peso prodotto | 0.9 oz [26 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.5 in [12 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 1.1 oz [31 g] |

Contenuto
della
confezione

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Incluso nella confezione | Cavo USB-C a Micro-B |
|-----------------------------|----------------------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

