

USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI

Produkt-ID: USB31GEHD



Mit dem USB 3.0 Mini Dockingstations-Adapter USB31GEHD können Sie einem Ultrabook™, Laptop oder Desktop über einen einzigen USB 3.0-Host Gigabit Ethernet- und HDMI®-Anschlüsse hinzufügen. So stehen zwei Konnektivitätsanschlüsse zur Verfügung, die bei modernen Mobilcomputern nicht immer vorhanden sind.

Dieser Adapter bietet volle Gigabit-Bandbreite für schnellere Netzwerkverbindungen und nutzt die 5-Gbit/s-Funktionen der USB 3.0-Schnittstelle zur Unterstützung von 10/100/1000-Mbit/s-Ethernet und ist vollständig kompatibel mit IEEE 802.3/u/ab-Standards. Zudem dient der Gigabit-Adapter als externe Grafikkarte, sodass Sie zusätzlich zum Laptopdisplay einen externen Monitor mit 2048x1152-Video und 5.1-Surround Sound-Audio (nur vom HDMI®-Anschluss) hinzufügen können.

Dieser USB-betriebene Adapter ist ein idealer Multi-Port-Combo-Adapter für mobile oder stationäre Umgebungen ohne Notwendigkeit für ein externes Netzteil und damit ein perfektes Laptopzubehör, das durch das kompakte und mobile Design bequem in Ihr Reisegepäck passt.

Der Mini-Dockingstation-Adapter gewährleistet schnelle und einfache Einrichtung durch automatisches Herunterladen des neuesten Treibers unter Windows®-Betriebssystemen mit einer aktiven Netzwerkverbindung und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen (Geschwindigkeit durch USB-Bus begrenzt).

Wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Überwinden Sie Verbindungsbeschränkungen indem Sie Ihrem Laptop zwei wichtige Anschlüsse hinzufügen
- Arbeiten Sie unterwegs mit dem idealen Reisebegleiter für Ultrabook™, Laptop oder Netbook
- Verbinden Sie Ihren Laptop mit einem drahtgebundenen Gigabit-Netzwerk in Situationen, in denen keine WiFi-Verbindung verfügbar ist, z. B. in Klassenzimmern, Büros und Hotels
- Ersetzen Sie einen ausgefallenen integrierten Ethernet-Port an einem Laptop, oder rüsten Sie ihn mit 1000-Mbit/s-Gigabit-Konnektivität auf
- Fügen Sie einem Computer ein zusätzliches Display durch Unterstützung für externe Monitore hinzu - Überprüfen Sie E-Mail auf dem Laptop-Display, während Sie auf dem externen Monitor im Internet surfen
- Schließen Sie einen HDMI-fähigen Projektor an, und zeigen Sie beeindruckende Präsentationen oder Multimedia-Inhalte an

Merkmale

- 1x 10/100/1000 Mbit/s-Netzwerkanschluss, 1x HDMI-Ausgang
- Stromversorgung über USB-Bus - kein externer Netzadapter erforderlich
- Kompaktes, schlankes und leichtes Design für maximale Mobilität
- Automatisches Herunterladen des neuesten Treiber auf Windows®-PCs mit einer aktiven Netzwerkverbindung für problemlose Einrichtung
- Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
4K-Unterstützung	Nein
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	1
Bustyp	USB 3.0

Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Hub-Anschluss unterstützt Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3700

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen	2048 x 1152 (HDMI) Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Allgemeine Spezifikationen	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) HDMI (19-polig) RJ-45
-----------------------	---

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP SP3 (32 Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 bis 10.12, 10.14 – 10.15
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	USB-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB 3.0-Port
--------------------------------	---



Hinweis Erweiterte Displays werden derzeit nur von DisplayLink-basierten Produkten auf macOS 10.11 bis 10.13.3 unterstützt. Dies ändert sich möglicherweise in zukünftigen Versionen.

Anzeiger

LED-Anzeiger Link

Aktivität

Strom

Mit Stromadapter USB-betrieben

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Feuchtigkeit 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetypp Kunststoff

Kabellänge 4.4 in [11.1 cm]

Produktlänge 2.6 in [65.0 mm]

Produktbreite 2.6 in [65.0 mm]

Produktgröße 0.7 in [19.0 mm]

Produktgewicht 1.5 oz [43.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 5.7 in [14.6 cm]

Package Width 6.8 in [17.2 cm]

Package Height 1.3 in [33.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 5.4 oz [152.0 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0-Mini Docking-Adapter
	Treiber-CD
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

