

USB 3.0 till Dual DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz

Produkt ID: USB32DP24K60



Denna USB till dubbel DisplayPort-adapter gör att du kan lägga till två 4K 60 Hz DisplayPort-skärmar till din Windows®- eller Mac-dator.

Adaptorn gör att du kan använda en enda USB 3.0-port på din bärbara dator för att sända dubbel 4K-upplösning vid 60 Hz till två oberoende bildskärmar. Anslut bara adaptorn till en USB 3.0-port (5 Gbps) på ditt Windows- eller Mac-system och anslut dina DisplayPort-bildskärmar till adaptorn.

Med adaptorn kan du njuta av bildkvaliteten med Ultra HD-video över flera skärmar, även om ditt system inte har inbyggt stöd för 4K-videoutgång.

Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta mer effektivt och uppnå mer på samma tid. Tack vare 4K-prestanda för varje skärm kan du få fyra gånger skärmutrymmet jämfört med 1080p.

Med flera skärmar kan du sända olika innehåll till varje skärm med upplösningar på upp till 4096 x 2160p (60 Hz). Den dubbla DisplayPort-adaptorn är idealisk för affärstillämpningar som kalkylblad, ordbehandlare och webb-läsare. Du kan multitaska och förhandsgranska olika dataobjekt på varje skärm. Du kan till exempel beräkna data på en skärm, skriva en rapport på den andra skärmen och surfa på internet på skärmen till din bärbara dator.

USB32DP24K60 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut två 4K-skärmar till ditt datorsystem

- Se stora kalkylblad eller flera dokument över flera skärmar
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan

Funktioner

- Öka produktiviteten genom att ansluta två oberoende skärmar genom en enda USB 3.0-port
- Enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4096 x 2160p (60 Hz)
- Fungerar på Mac- och Windows®-datorer
- DisplayLink™ 4K Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
- USB-driven prestanda - ingen extra strömkälla behövs
- OBSERVERA: Denna adapter fungerar inte med macOS (v 10.13.4-6). Vi rekommenderar användare att uppdatera till 10.14 eller senare för att säkerställa kompatibilitet med DisplayLink

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 3.0
Portar	2
AV-utgång	DisplayPort
Audio	Ja
USB-passthrough	Nej
Minne	2GB
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950

Prestanda

Maximal digital upplösning	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 5120x2880 (using two DP ports), 4096x2160 , 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768,
800x600, 640x480

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo

Allmänna
specifikationer Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett Trigger- eller Fresco-chipset.

Kontakt(er)

Connector A USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B DisplayPort (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0
Ubuntu 18.04, 20.04
Chrome OS™ v55+

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)
 Systemminne: 4 GB

Obs. Endast en USB-videoadapter stöds per dator

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel


Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



Luftfuktighet 0~90 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	11.8 in [30 cm]
Produktlängd	6.1 in [15.5 cm]
Produktbredd	5.6 in [14.2 cm]
Produkt höjd	1.2 in [30.0 mm]
Produktvikt	2.6 oz [73.0 g]

Förpackning

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	1.8 in [45.0 mm]
Package Height	5.3 in [13.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.5 oz [155.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-videoadapter snabbstartsguide
-----------------	--------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

