

USB-vägggladdare med två portar - kraftfull (17 W/3,4 A) - reseladdare (internationell)

Produkt ID: USB2PACBK



Planerar du en internationell affärsresa eller semester? Nu kan du hålla dina mobila enheter laddade när du är bortrest utan att behöva oroa dig för om adapter du använder hemma kommer att fungera utomlands. Den mångsidiga reseladdaren levereras med utbytbara strömkontakter så att du kan koppla in och ladda dina enheter nästan var som helst i hela världen.

Du kan dessutom ladda två enheter samtidigt. Denna USB-vägggladdare med två portar låter dig ladda två mobila enheter samtidigt med en enda USB-vägg laddare så att du slipper vänta på att en av enheterna är fulladdad innan du kan ladda en annan.

Vägggladdaren har en universell strömadapter som kan kopplas in i ett eluttag nästan var som helst över hela världen. Så oavsett vart du reser kan du känna dig trygg med att kunna hålla dina mobila enheter laddade och redo att användas.

Med en port på 1 A för laddning av din smarttelefon eller iPhone och en port på 2,4 A för laddning av din iPad eller annan surfplatta har du alltid tillräcklig laddningsstyrka för dina mobila enheter. Oavsett om du laddar två telefoner samtidigt eller en telefon och en surfplatta kan du vara säker på att dina mobila enheter är redo när du behöver dem.

Den bärbara USB-vägggladdaren har en infällbar nordamerikansk kontakt som enkelt får plats i datorväskan, handväskan, ryggsäcken eller annan väska - det perfekta mobila tillbehöret för alla handbagage. Dessutom kan du enkelt ta med dig rätt internationell kontakt för ditt rese mål och du är klar för avfärd.

När du väl har landat kan du byta kontakterna och ladda på flygplatsen, på hotellrummet eller var som helst där det finns ett vägguttag.

USB2PACBK täcks av vår 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

OBS: Vissa mobila enheter som till exempel vissa Samsung- och BlackBerry-enheter använder speciella strömanslutningar som inte är kompatibla med laddare på eftermarknaden. Se tillverkarens

dokumentation för att garantera kompatibilitet med USB2PACBK.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Ladda din iPad eller annan surfplatta via 2,4 A USB 2.0-porten
- Ladda din smarttelefon eller iPhone via 1 A USB 2.0-porten
- Ladda två telefoner samtidigt

### Funktioner

- 1 x 2,4 A USB 2.0-port
- 1 x 1 A USB 2.0-port
- Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS) medföljer
- Kompakt design

---

#### Kontakt(er)

Garantipolicy	2 Years
Connector A	NEMA 1-15-ström (Nordamerika) BS 1363 Power (UK) CEE 7/16 ström (Europlug) AS/NZS 3112-ström (Australien)
Connector B	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

---

#### Ström

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5A Max
Utspänning	5 DC
Utström	Port 1 - 1APort 2 - 2.4A



---

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	1.8 in [45.0 mm]
Produktbredd	1.6 in [40.0 mm]
Produkt höjd	1.4 in [35.0 mm]
Produktvikt	2.5 oz [72.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	3.1 in [80.0 mm]
Package Height	2.0 in [50.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.7 oz [161.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-väggladdare med 2 portar
	Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

