

USB 3.0 till DisplayPort-adapter - 4K 30 Hz

Produkt ID: USB32DPES2



This USB to DisplayPort adapter lets you connect your computer to a 4K DisplayPort monitor using a USB 3.0 Type-A port, even if your computer doesn't support 4K video.

This USB to DP adapter can boost your productivity by providing more screen space to work with. Having multiple displays gives you the freedom to access two full-screen applications simultaneously, enabling you to reference material on one display while composing on another. The adapter even supports display rotation for a vertical screen that's ideal for viewing spreadsheets, newsfeeds or stock tickers.

The multi-monitor adapter is powered by your computer's USB Type-A port, so you won't need to connect a bulky external power adapter. Plus, the drivers install quickly and easily and only need to be installed once, regardless of how many USB video adapters you want to connect.

Even if your system doesn't natively support 4K video output, this USB video adapter lets you enjoy the picture quality of Ultra HD video. With support for 4K at 30Hz, you get sharp and crisp picture quality that's richer and more true-to-life than traditional HD, with far greater detail in both darker and brighter images.

The USB32DPES2 is backed by a 3-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet





## Användning

- Spegla eller utöka skrivbordet till en annan skärm
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- Visa data på flera skärmar, till exempel nyheter och aktiekurser

## Funktioner

- Bli mer produktiv genom fler program på en ytterligare, oberoende bildskärm
- Få exceptionell USB-videoprestanda med stöd för videoupplösningar upp till 4K 30 Hz
- Enkel att installera och ingen extern strömadapter behövs
- Stöd för (stereoljud) i 2 kanaler

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Portar	1
AV-utgång	DisplayPort
Audio	Ja
USB-passthrough	Nej
Minne	64MB
Chipset-ID	Trigger - T6-688L

---

### Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30Hz
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit):

3840×2160, 2048×1152, 1920×1200, 1920×1080,  
1680×1050, 1366×768, 1280×800, 1280×768, 1280×720

Standard(16/32 bit):

1600×1200, 1400×1050, 1280×1024, 1024×768,  
800×600, 640×480

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo

Allmänna specifikationer Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett DisplayLink- eller Fresco-chipset.

---

#### Kontakt(er)

Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 11  
Windows® 10 (32/64)  
Windows 8 / 8.1 (32/64)  
Windows 7(32/64)

Microsoft WHQL-certifierad Ja

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)<br/> Systemminne: 4 GB

Obs. Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic®

Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 133°F)
Förvaringstemperatur	-15°C to 75°C (5°F to 167°F)
Luftfuktighet	< 85 % icke-kondenserande

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	7.9 in [200 mm]
Produktlängd	3.0 in [7.5 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
Produkt höjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	2.0 oz [58.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.5 in [3.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.7 oz [190.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-videoadapter
	1 - snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.