

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc

N° de produit: USB2PACWH



Vous prévoyez partir en voyage d'affaires ou en vacances à l'étranger ? Désormais, vous pouvez charger vos appareils mobiles pendant votre séjour sans vous demander si l'adaptateur utilisé à la maison fonctionnera ailleurs. Ce chargeur de voyage polyvalent avec prises d'alimentation interchangeables vous permet de brancher et de charger vos appareils pratiquement partout au monde.

En outre, vous pourrez en charger deux à la fois. Ce chargeur mural USB à deux ports vous permet de charger deux appareils en même temps. Vous n'aurez plus à attendre qu'un appareil soit complètement chargé avant de charger l'autre !

Le chargeur mural inclut un adaptateur d'alimentation universel, qui vous permet de brancher vos appareils à n'importe quelle prise électrique pratiquement partout dans le monde. Ainsi, où que vous soyez, vous avez la garantie que vos appareils mobiles seront chargés et prêts à l'emploi.

Avec un port de 1 A pour charger votre smartphone ou votre iPhone et un port de 2,4 A pour charger votre iPad ou une autre tablette, vous disposerez toujours de la charge nécessaire pour tous vos appareils mobiles. Que vous chargiez deux téléphones en même temps ou un téléphone et une tablette, vous pouvez être assuré que tous vos appareils mobiles seront prêts lorsque vous en aurez besoin.

Le chargeur mural USB portable comporte une prise nord-américaine escamotable, qui peut être rangée dans le sac de votre ordinateur portable, votre sac à main, votre sac à dos ou tout autre étui de transport, ce qui en fait un accessoire idéal à emporter lors de vos voyages. De plus, vous pouvez facilement insérer la prise internationale correspondant à votre destination, et vous voilà prêt à partir.

Une fois que vous avez atterri, vous pouvez changer de prise pour pouvoir charger vos appareils à l'aéroport, dans votre chambre d'hôtel ou à tout endroit disposant d'une prise murale.

Le modèle USB2PACWH bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance fiable.

Remarque : Certains appareils mobiles, par exemple, de Samsung et de BlackBerry, utilisent des connexions d'alimentation non compatibles avec les chargeurs disponibles sur le marché. Consultez la documentation du fabricant pour connaître leur compatibilité avec le modèle USB2PACWH.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Chargez votre iPad ou une autre tablette grâce au port USB 2.0 de 2,4 A
- Chargez votre smartphone ou votre iPhone grâce au port USB 2.0 de 1 A
- Chargez deux téléphones en même temps

### Spécifications techniques

- 1 port USB 2.0 de 2,4 A
- 1 port USB 2.0 de 1 A
- Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU/Australie) inclus
- Design compact

---

#### Connecteur(s)

Politique de garantie	2 Years
Connecteur A	Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord) BS 1363 Power (UK) Alimentation CEE 7/16 (Europlug) Alimentation AS/NZS 3112 (Australie)
Connecteur B	USB Type-A (4 broches) USB 2.0

---

#### Alimentation

Tension d'entrée	100 - 240 AC
------------------	--------------



Courant d'entrée	0.5A Max
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	Port 1 - 1A Port 2 - 2.4A

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Longueur du produit	1.8 in [45.0 mm]
Largeur du produit	1.6 in [40.0 mm]
Hauteur du produit	1.4 in [35.0 mm]
Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.3 in [21.1 cm]
Package Width	3.1 in [80.0 mm]
Package Height	2.0 in [50.0 mm]
Poids brut	5.7 oz [161.0 g]

---

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Chargeur mural USB 2 ports Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
-----------------------	---

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

