

USB 3.0 – DVI変換ディスプレイアダプタ 1920x1200対応 USBポート x1付き

製品ID: USB32DVIEH



USB 3.0ポートをDVI出力ポートに変換するUSB 3.0 – DVIアダプタ。最大ビデオ解像度は1920x1200に対応しています。本製品をUSBポート数が限られているUltrabook™などの薄型ノートパソコンに接続しても、USB 3.0パススルーポートが本アダプタに搭載されているため、お使いのノートパソコンのUSBポートの数を失う心配はありません

本USB – DVIアダプタは、外付けグラフィックカードとして機能し、マルチモニタ機能をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートPCに追加します(USB 3.0で最適なパフォーマンスを実現しますが、USB 2.0にも下位互換性があります)。同梱のDVI – VGAアダプタを使用し、VGAデバイスでも使用することができます。

高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB

3.0インターフェースにより、DVIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示します。デスクトップのメイン画面を外付けモニタにミラーリングしたり、同じ画面を複数のディスプレイに表示したり、デスクトップを拡張して作業スペースを倍増し作業効率をアップさせることができます。

推奨動作環境:

CPU: Quad Core 2.4GHz以降 (i5推奨)

RAM: 4 GB以上

認証、レポート、互換性



用途

・Ultrabookなど薄型ノートパソコンのUSBポートを占有しない1ポートUSBハブ

- ・DVI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要
- ・1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
- ・メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
- ・大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
- ・PCをDVIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
- ・参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適

製品の特長

- ・ TAA Compliant
- ・ 最大解像度1920x1200対応
- ・ 1ポートUSB 3.0ハブ内蔵
- ・ SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり
- ・ 手軽な簡単実装
- ・ ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択
- ・ USBパワード - 外付けアダプタ不要
- ・ 1台のシステムで複数(最大5本)のUSB32DVIEWHアダプタの使用に対応
- ・ DVI-VGAアダプタ同梱
- ・ ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウェア

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
対応ディスプレイ数	1
オーディオ	なし
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	SuperSpeed USB 3.0、USB 2.0
チップセットID	Trigger - T6-688SL

性能

最大デジタル解像度	1920x1200
-----------	-----------

ソフトウェア

OS互換性	Windows® 11 Windows® 10 (32/64)
-------	------------------------------------

Windows 8 / 8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows XP (32/64)

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件 システムプロセッサ:クアドコア 2.4GHz (i5推奨)
システムメモリ:4GB
ゲーム用途には適していません。

注意 コンピュータ1台に最大で5件のUSBビデオアダプタを接続。複数アダプタのサポートは、システムリソースによって異なります。
このUSBビデオアダプタは、ゲームなどグラフィックを多用する用途には適していません。

電源

電源 USB電源

環境条件

動作温度 0° C to 50° C (32° F to 122° F)
保存温度 -10° C to 75° C (14° F to 167° F)
湿度 <85%(結露しないこと)

物理的特徴

色 ブラック
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長 160 mm [6.3 in]
製品縦 8.5 cm [3.3 in]
製品横 4.9 cm [1.9 in]
製品高さ 1.7 cm [0.7 in]
製品重量 76.0 g [2.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦 14.1 cm [5.6 in]
パッケージ横 20.8 cm [8.2 in]
パッケージ高さ 3.8 cm [1.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量 182.0 g [6.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	
	1 - USB 3.0 - DVIアダプタ
	1 - DVI - VGAアダプタ
	1 - ソフトウェアCD
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。