

## Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro

ID del Producto: USB2PCARBKS



Este cargador para coche con 2 puertos le permite la carga simultánea de dos dispositivos móviles, mientras conduce en su coche.

El cargador puede suministrar alimentación de hasta 24W en total, con 4,8 amperios compartidos entre ambos puertos. Esto significa que se pueden cargar dos tablets al mismo tiempo.

El cargador de doble puerto incluye la tecnología Smart IC, la cual permite identificar el tipo de dispositivo conectado a cada puerto. Como el cargador reconoce el dispositivo conectado, ofrece la carga óptima específica para cada dispositivo.

El cargador es compatible con la Especificación USB para carga de baterías versión 1.2, lo cual garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles, incluyendo iPhone e iPad de Apple, los modelos de tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ y muchos más. Cuando viaje con un pasajero, puede cargar su dispositivo a la vez que el suyo propio, a fin de que ambos dispositivos móviles estén listos cuando llegue a su destino.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Cargue dos tablets a la vez

- Cargue dos teléfonos a la vez
- Cargue un teléfono y un tablet a la vez

## Características

- Garantía de que se pueden cargar todos los dispositivos móviles al desplazarse en coche
- Obtenga la carga más rápida posible para cada dispositivo conectado: hasta un total de 24W (4,8 amperios) compartidos entre ambos puertos
- Cargue casi cualquier dispositivo móvil gracias a la compatibilidad con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2

---

### Conector(es)

Política de Garantía	2 Years
Conector A	1 - Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)
Conector B	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

---

### Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	12 ~ 24 DC
Corriente de Entrada	2 ~ 1A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	Port 1 - 2.4A Port 2 - 2.4A

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	30%-90%RH

---

### Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Longitud del Producto	3.0 in [7.6 cm]
Ancho del Producto	1.5 in [3.8 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.6 cm]
Peso del Producto	0.8 oz [24.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	2.9 in [7.3 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [8.8 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.0 oz [28.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cargador USB de 2 puertos para coche
---------------------	--

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.