Adattatore USB-A a HDMI 1080p 60 Hz a 4 porte - Convertitore USB tipo A a HDMI - Multi Monitor Dongle Adapter - Adattatore multiporta/Replicatore di porte USB Type A a 4x HDMI

ID prodotto: USB32HD4

Grazie a questo adattatore USB 3.0 a HDMI® è possibile estendere il desktop aggiungendo quattro monitor o display HDMI indipendenti a un computer laptop o desktop utilizzando una singola porta USB Type-A.

Questo adattatore USB-A a HDMI per 4 monitor è provvisto di quattro uscite video, che potenziano la produttività ampliando lo spazio di lavoro sullo schermo. L'impiego di vari display consente di accedere contemporaneamente a diverse applicazioni e consultare materiali di riferimento su uno schermo, prendendo appunti sull'altro. L'adattatore USB a HDMI multi-monitor può essere utilizzato anche per estendere o replicare display.

Sfruttando l'interfaccia USB 3.0, questo dongle adattatore per quattro monitor offre risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080 (1080p) su tutte le quattro porte. L'adattatore supporta anche l'audio a 2 canali tramite HDMI.

Il convertitore/adattatore display USB Type-A a HDMI è dotato di un cavo USB-A integrato di 1 m, che consente una maggiore distanza tra l'adattatore e il dispositivo host garantendo una configurazione flessibile. Supporta inoltra l'installazione automatica dei driver per una maggiore facilità d'uso.

L'adattatore video esterno è alimentato tramite bus e non richiede un'alimentazione esterna.

L'applicazione Multi-Monitor Assistant fornisce un'interfaccia utente che agevola il multitasking e consente di passare rapidamente da un monitor all'altro. Permette inoltre di attivare funzioni aggiuntive che assistono gli utenti nelle operazioni di trascinamento, zoom opzionale, suddivisione, ridimensionamento e collegamento in cascata delle finestre sul display principale.

Nota:

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

• Aggiunta di quattro display a una workstation

• Consente di eseguire più applicazioni su schermi diversi

• Creazione di un'immagine speculare del display principale su un HDTV

Caratteristiche

• COMPATIBILITÀ: Adattatore compatibile solo con Windows e non supporta macOS, ChromeOS o Linux. Funziona con tutte le piattaforme Windows X86/X64/ARM: Intel, AMD e Snapdragon X Copilot+ PC. L'installazione dei driver richiede i diritti di amministratore

• ADATTATORE DISPLAY PER QUATTRO MONITOR: l'adattatore video USB 3.0 a 4 HDMI consente di aggiungere fino a 4 monitor HDMI a un computer laptop o desktop - 4 display 1080p a 60 Hz - Audio a 2 canali (una sorgente replicata su tutti i display tramite HDMI)

• AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ: L'adattatore da USB 3.0 a HDMI supporta un totale di 5 schermi in modalità estesa (incluso lo schermo del laptop). Questa scheda video grafica esterna è alimentata tramite bus USB, non necessità di alimentazione supplementare

• MULTI-MONITOR ASSISTANT: maggiore produttività con il software incluso per il multitasking e la disposizione delle finestre; trascinamento delle finestre su un monitor selezionato, ingrandimento/riduzione e divisione/ridimensionamento

• IMPOSTAZIONE SEMPLICE: Questo dongle adattatore USB-A a HDMI (fino a 4 monitor) è dotato di cavo USB-A da 1 m per aumentare la distanza tra il convertitore e il dispositivo host, ideale per postazioni di lavoro con più monitor o sale riunioni con TV HD

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Ingresso AV	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

	Uscita AV	HDMI
	ID chipset	Trigger T6-688SL IT66121
Prestazioni		
	Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p) / 60Hz
	Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connettore B	4 - HDMI
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows®11, 10
Note/requisiti speciali		
	Nota	Questo adattatore video USB non è progettato per applicazioni ad alta intensità grafica, come CAD o giochi
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Umidità	<85% senza condensa
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Grigio Siderale
	Tipo enclosure	Alluminio
	Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	4.0 in [10.1 cm]
	Larghezza prodotto	3.2 in [8.0 cm]

	Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
	Peso prodotto	6.4 oz [180.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
	Larghezza del Pacco	8.3 in [21.1 cm]
	Altezza del Pacco	1.6 in [4.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	9.8 oz [278.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-A a HDMI
		1 - Guida di avvio rapido
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.