

Boîtier d'acquisition vidéo HDMI haute performance par USB 3.0 - 1080p 60 fps - Aluminium

N° de produit: USB32HDCAPRO



Ce boîtier d'acquisition vidéo HDMI vers USB enregistre des vidéos HDMI haute résolution sur votre ordinateur. Avec son boîtier en aluminium, cet appareil solide est adapté à une utilisation fixe ou mobile. Il est doté d'une entrée audio 3,5 mm pour les enregistrements audio et les commentaires en voix off et d'un port passthrough HDMI qui permet de connecter un moniteur pour visionner la vidéo pendant son acquisition.

Enregistrez des vidéos 1080p à 60 images par seconde, puis partagez, stockez ou modifiez votre contenu. Utilisez des équipements de sécurité pour enregistrer des réunions, des présentations et des conférences téléphoniques directement sur votre ordinateur.

Le logiciel fourni facilite l'enregistrement de vidéos. Grâce à un codec largement répandu, les vidéos enregistrées dans StreamCatcher™ fonctionnent avec la plupart des lecteurs vidéo sans conversion ni édition.

Grâce au logiciel inclus, vous pouvez diffuser vos vidéos en direct sous Windows sur Internet avec Twitch™ ou d'autres plateformes de streaming vidéo.

Avec ce périphérique d'acquisition, vous n'êtes pas lié au logiciel inclus. Vous pouvez enregistrer des vidéos brutes/sans perte avec n'importe quel logiciel compatible DirectShow™, comme Open Broadcaster Software (OBS) par exemple.

Le modèle USB32HDCAPRO bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Enregistrez des vidéos pour des formations ou des didacticiels à partir des appareils qui produisent un signal HDMI
- Parfait pour les producteurs de vidéos qui peuvent connecter directement une caméra à l'appareil d'acquisition
- Idéal pour enregistrer la sortie de votre PC, serveur ou terminal de point de vente (PDV)
- Ajoutez votre propre source audio indépendante pour des commentaires en voix off

Spécifications techniques

- Qualité d'image homogène avec une bande passante USB 3.0 qui vous permet de capturer des vidéos à une résolution de 1080p et une fréquence de 60 images par seconde
- Prise en charge de la lecture sur de nombreux appareils avec des fichiers vidéo encodés au format universel
- Acquisition vidéo brute/sans perte avec compatibilité DirectShow™ sur les appareils Windows
- Entrée audio 3,5 mm séparée pour l'ajout de commentaires en voix off ou de pistes audio
- Comprend un port passthrough HDMI pour visionner la vidéo pendant son acquisition

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	USB
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA

Video Encoding: MPEG4/H.264

DirectShow Compatible

ID du chipset Mstar - MST3363CNK-170

Performance

Résolutions numériques max.	1920 x 1080 60 FPS
Résolutions prises en charge	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Audio stéréo 2 voies
MTBF	3 104 896 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 MacOS® 10.11 to 10.14
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce boîtier d'acquisition vidéo nécessite un port USB 3.0 (ou version ultérieure). Le boîtier d'acquisition vidéo ne fonctionne pas avec les ports USB 2.0 (ou version antérieure).
----------	--

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-------------------------------	-----------------------------

Température de stockage	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Humidité	20 % à 80 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	3.6 in [92 mm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	1.1 in [2.8 cm]
Poids du produit	3.1 oz [88 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Poids brut	11.8 oz [334 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier d'acquisition USB 3.0 pour vidéo HDMI
	1 - Câble USB 3.0 1 m
	1 - Câble HDMI 1 m
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis