

USB 3.0 till HDMI-adapter med 1x USB, USB- till HDMI-bildskärmskonverterare för Windows (inget stöd för macOS/ChromeOS/Linux) - TAA

Produkt ID: USB32HDEH



USB32HDEH-adaptorn för anslutning mellan USB 3.0 och HDMI® gör om en USB 3.0-port till en HDMI-utgång med stöd för video på 1920x1200/1080p. Adaptorn har inbyggd USB 3.0-genomströmning som ger en anslutningsport istället för USB-porten som används för att ansluta HDMI-adaptorn - en idealisk lösning för användare med Ultrabook™ eller bärbara datorer som har ett begränsat antal lediga USB-portar.

USB-HDMI-adaptorn fungerar som ett externt grafikkort som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Adaptorn utnyttjar SuperSpeed USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD till din HDMI-skärm/projektor. Adaptorn kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten. Den medföljande HDMI-till-DVI-adaptorn låter dig även använda enheten med en DVI-skärm.

Rekommenderade systemkrav:

CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)

RAM: 4 GB eller högre

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till en sekundär HDMI-skärm med full HD
- Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- Använd adaptern för att ansluta datorn till din HDMI-utrustade projektor eller skärm och visa familjefoton och filmer
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
- Kör flera program på olika skärmar - läs din e-post på en skärm och surfa på en annan

Funktioner

- **KOMPATIBILITET:** Denna adapter är endast kompatibel med Windows och stöder inte macOS, ChromeOS eller Linux. Fungerar med alla Windows X86/X64/ARM-plattformar: Intel-, AMD- och Snapdragon X Copilot+ PC. Administratörsrättigheter krävs för att installera drivrutinerna
- **UTÖKADE ANSLUTNINGAR:** Den TAA-kompatibla USB 3.0 till HDMI-adaptern förvandlar en USB 3.0-port till en HDMI-utgång. En idealisk lösning när endast ett begränsat antal USB-portar finns tillgängliga. TAA-kompatibel
- **ÖKA DIN PRODUKTIVITET:** Med USB till HDMI-bildskärmsadaptern kan du utöka skrivbordet genom att lägga till en HDMI-bildskärm till din bärbara eller stationära dator. Perfekt för din arbetsstation på kontoret eller för att arbeta hemifrån
- **SNABBA HASTIGHETER:** USB 3.0-dockningsstationen för bärbara datorer utnyttjar SuperSpeed USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD till din HDMI-skärm/projektor
- **MYCKET PRODUKTIV ARBETSSTATION:** Den bärbara reseadaptern kan användas för att spegla/förlänga skrivbordet för att öka produktiviteten. HDMI- till DVI-adapter ingår så att du kan använda den här enheten med en DVI-skärm

	Garantipolicy	3 Years
	Skärmstöd	1
	Audio	Ja
	Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
		USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Industristandarder	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
	Chipset-ID	Trigger - T6-688SL
Prestanda	Maximal digital upplösning	1920x1200
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 11, 11 ARM Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas) Systemminne: 4 GB
	Obs.	Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	6.3 in [16 cm]
Produktlängd	3.3 in [8.5 cm]
Produktbredd	1.9 in [4.9 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	2.3 oz [66.0 g]

Förpackning

Paketets längd	8.2 in [20.9 cm]
Paketets bredd	5.8 in [14.7 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	8.6 oz [244.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till HDMI-adapter
	1 - HDMI till DVI-adapter
	1 - Programskiva
	1 - Bruksanvisning

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.