Adattatore da USB 3.0 a HDMI - 1080p (1920x1200) - Sottile/Compatto convertitore video da USB Type-A a HDMI per monitor - Nero - Solo Windows

ID prodotto: USB32HDES

L'adattatore USB 3.0 slim a HDMI USB32HDES trasforma una porta USB 3.0 in un'uscita HDMI con supporto video 1920x1200/1080p. L'adattatore riduce al minimo l'ingombro grazie al design sottile che si adatta perfettamente al cavo video utilizzato: una soluzione ideale a ingombro ridotto per applicazioni multimonitor con computer Ultrabook™, laptop o desktop.

L'adattatore USB a HDMI funge da scheda grafica esterna offrendo un modo pratico per l'aggiunta delle funzionalità per più monitor a un computer desktop o laptop dotato di USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Per ridurre l'ingombro in viaggio, questo adattatore USB a HDMI ultraportatile presenta un design leggero e compatto che si adatta facilmente alla borsa per laptop.

Potenziando l'interfaccia USB SuperSpeed 3.0 a banda larga (5 Gbps), l'adattatore offre senza problemi contenuti ad alta definizione sul display/proiettore HDMI. L'adattatore può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.

Requisiti di sistema consigliati:

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)

RAM: 4 GB o superiore

Porta USB 3.0 (compatibile all'indietro con USB 2.0)

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette di aggiungere un display HDMI secondario con capacità full HD

• Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display

• È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un proiettore o display dotato di HDMI per riprodurre fotografie e filmati di famiglia

• Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.

• Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

• Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.

Caratteristiche

• COMPATIBILITÀ: Adattatore compatibile solo con Windows e non supporta macOS, ChromeOS o Linux. Funziona con tutte le piattaforme Windows X86/X64/ARM: Intel, AMD e Snapdragon X Copilot+ PC. L'installazione dei driver richiede i diritti di amministratore

• MAGGIORE PRODUTTIVITÀ: l'adattatore da USB a monitor HDMI consente di estendere la scrivania aggiungendo un monitor HDMI al computer portatile o desktop; ideale per la configurazione della workstation in ufficio o per il lavoro da casa

• COMODO PER I VIAGGI: la scheda video grafica esterna presenta un design leggero e compatto ed è alimentata tramite bus USB senza necessità di alimentazione supplementare (USB Bus Powered)

• PRESTAZIONI: il convertitore hub USB 5Gbps a HDMI (1 connettore USB-A maschio a 1 connettore HDMI femmina) offre video 1920x1200 (1080p) a 60 Hz, audio a 2 canali (tramite HDMI) e una lunghezza del cavo di 6cm

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo adattatore dongle da USB Tipo-A a HDMI è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Ingresso AV	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
	Pass-through USB	No
	Memoria	16MB
	ID chipset	Trigger - T6-688SL
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p
	Risoluzioni supportate	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	Stereo a 2 canali (48 Khz)
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)

		Windows Vista (32/64)
		Windows XP (32/64)
	Certificato Microsoft WHQL	Sì
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Processore di sistema: Quad Core 2,4 GHz (i5 consigliato)
		Memoria di sistema: 4 GB
	Nota	È possibile collegare massimo cinque adattatori video USB a un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema
		Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Umidità	<85% senza condensa
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	2.4 in [62 mm]
	Lunghezza prodotto	7.5 in [19.0 cm]
	Larghezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso prodotto	0.9 oz [25.0 g]

Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.7 in [14.6 cm]
	Package Width	7.0 in [17.7 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.9 oz [138.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore video USB 3.0 slim
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.