

10 m aktiv USB 3.0-förlningskabel - M/F

Product ID: USB3AAEXT10M



Den USB3AAEXT10M 10 meter långa aktiva USB 3.0-förlningskabeln har en USB-hankontakt av typ A och en USB-honkontakt av typ B och ger en aktiv förlning av USB 3.0-enheter med upp till 10 meter.

Den aktiva USB 3.0-förlningskabeln är en all-i-ett-lösning för att övervinna begränsningar när det kommer till avstånd och ström och har ett buss-drivet aktivt kretssystem som garanterar prestanda som överstiger vanliga USB-kablars begränsningar. Upp till 2 av de här kablarna kan kedjekopplas och förlna anslutningen med totalt 20 meter. USB-enheten kan vid behov strömföras via ett vgguttag med den medföljande universella strömadaptorn.

USB3AAEXT10M förlningskabeln (USB-förlnare) stöder USB 3.0-överföringshastigheter på upp till 5Gbps och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- överlappa upp till 2 nivåer
- Bakkompatibel med USB 2.0/1.1-enheter
- Förlning avståndet till USB-tillgg bortom begränsningen på 3 meter från USB 3.0

Features

- Helt skärmad från felfria anslutningar
- Strömföras via USB-buss
- Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
- BI LED-indikator x1 för övervakning av förlningskabelns och USB-portens anslutningsstatus

- Universell extern strmkälla medföljer också
- Kompatibel med Windows 8/7/Vista/XP till PC och Mac-datorer

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Kontaktplatering	Nickel
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)	Connector A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connector B	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Srskilda anmärkningar/krav	Obs.	verlappas upp till 2 USB3AAEXT10M-enheter för ytterligare frilgning
Strm	Power Source	AC Adapter Included
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.35 A
	Utspänning	5 DC
	Utström	2A
	Polaritet på mittpol	Positive
	Kontakttyp	H
	Strömfrbrukning	10
Utseende	Frg	Black
	Kabellngd	32.8 ft [10 m]
	Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]
	Produktbredd	0.8 in [20.000 mm]
	Produktthjd	0.4 in [10.000 mm]
	Produktvikt	17.3 oz [491.000 g]
Frpackning	Frpackningsantal	1
	Package Length	8.4 in [2.1 cm]
	Package Width	8.9 in [2.2 cm]
	Package Height	2.4 in [60.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	26.8 oz [758.000 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	10 m aktiv USB 3.0-frlgningskabel - M/F

Ingr i paketet

Universell strmadapter

Ingr i paketet

Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

