

3m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Productcode: USB3AAEXT3M



De 3 meter lange USB3AAEXT3M Actieve USB 3.0 Verlengkabel heeft een USB-connector type A (mannetje) en een USB-connector type A (vrouwtje) en zorgt voor een actieve verlenging van USB 3.0-apparaten tot in totaal 12 meter. De actieve alles-in-één USB 3.0-verlengkabel is voorzien van via de USB-poort gevoede, actieve elektronica die de beperkingen overkomt wat afstand en stroomlevering betreft om ook bij langere afstanden te kunnen werken dan vastgelegd in de USB-standaard. Maximum vier van deze kabels kunnen in serie worden geschakeld, waardoor de verbinding met in totaal 12 meter kan worden verlengd. Indien nodig kan het USB-apparaat via netstroom worden gevoed door middel van de meegeleverde universele voedingsadapter. De USB3AAEXT3M verlengkabel ondersteunt snelle USB 3.0-overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 3.0 geldende beperking van 3 meter
- Tot maximaal 4 stuks op elkaar aan te sluiten
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.1-apparaten

Eigenschappen

- Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding

- Plug-and-Play, geen drivers nodig
- Gevoed via de USB-poort
- Inclusief externe universele voedingsadapter
- Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
- Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Sluit 4 of minder USB3AAEXT3M -apparaten op elkaar aan voor meer verlenging
---------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.35 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	10

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	8.1 oz [230.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	9.3 in [23.5 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.0 in [52.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.8 oz [305.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
	Universele voedingsadapter
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

