

Câble Micro USB 3.0 slim - USB-A vers Micro-B à angle gauche de 1 m - M/M

N° de produit: USB3AU1MLS



Robuste et slim, ce câble USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s), ou câble USB 3.0, vous permet de placer vos périphériques Micro-USB sur votre bureau sans qu'il ne vous gêne. Plus mince et plus souple que les câbles standard, il est doté d'un connecteur Micro-USB coudé vers la gauche qui évite les flexions risquées au port de connexion.

Vous pouvez désormais organiser votre bureau à votre manière sans vous demander si le câble n'est pas trop plié ou trop tendu à cause du branchement. Ce câble léger et durable fait environ la moitié de l'épaisseur d'un câble USB 3.0 classique, ce qui vous permet de placer vos appareils comme bon vous semble, avec un encombrement minime.

Ce câble polyvalent est équipé d'un connecteur coudé vers la gauche qui s'adapte plus naturellement au point de connexion, évite les tensions inutiles et n'abîme pas le port.

Remplacez le câble fourni avec votre appareil mobile Micro-USB ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements.

Idéal pour vous connecter à vos appareils de bureau, ce câble constitue la solution parfaite pour charger et synchroniser vos téléphones et vos tablettes USB 3.0 Micro B.

Le câble est équipé d'un connecteur moulé fin mais robuste permettant de le brancher au téléphone ou à la tablette sans les sortir de leur étui de protection. Grâce à son connecteur Micro-USB coudé vers la gauche, vous pourrez envoyer des messages, travailler ou jouer avec votre appareil mobile, même pendant la charge, sans que le câble vous gêne.

Le modèle USB3AU1MLS de 1 mètre bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Connectez des appareils Micro USB 3.0 (disque dur portable, lecteur de carte, dispositif d'acquisition vidéo, boîtier de disque dur, etc.) à un ordinateur de bureau ou portable compatible USB 3.0
- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB 3.0 Micro-B

## Spécifications techniques

- Positionnez vos appareils USB 3.0 à votre guise dans votre espace de travail
- Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles sans les sortir de leur étui de protection

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle gauche
Calibre du fil	26/32 AWG



Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	39.4 in [100 cm]
Largeur du produit	0.8 in [20 mm]
Hauteur du produit	0.2 in [6 mm]
Poids du produit	0.0 oz [0.1 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Poids brut	2.3 oz [65 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Câble Micro USB 3.0 slim coudé vers la gauche de 1 m
-----------------------	--

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

