Cavo Micro USB 3.0 (5Gbps) slim - USB-A a Micro-B ad angolo sinistro da 2m - M/M

ID prodotto: USB3AU2MLS

Questo resistente cavo slim USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), meglio conosciuto come cavo USB 3.0, consente di posizionare i dispositivi Micro-USB sulla scrivania senza l'ingombro del cavo. È più sottile e flessibile dei cavi standard e presenta un connettore Micro-USB con angolare sinistro che evita curve ingombranti sulla porta di collegamento.

Ora è possibile organizzare la scrivania nel modo più adatto alle proprie esigenze senza preoccuparsi che il cavo formi delle curve ingombranti o si tenda eccessivamente per il collegamento. Questo cavo resistente e leggero ha uno spessore pari a circa la metà di un normale cavo USB 3.2 Gen 1 e offre la flessibilità per posizionare i dispositivi in base alle proprie esigenze con un minimo ingombro.

Questo versatile cavo presenta un connettore con angolare sinistro che offre un adattamento più naturale nel punto di collegamento del dispositivo impedendo una tensione superflua e danni alla porta.

Consente di ricaricare cellulari e tablet dotati di USB 3.2 Gen 1 Micro-B con la massima alimentazione di ricarica, senza aumentare il tempo per la ricarica, anche a una distanza di 2 metri dal caricatore.

Questo cavo lungo supera i limiti della distanza e permette di restare collegati anche mentre si prendono appunti in sala riunioni, si controllano le e-mail in una stanza di hotel o si legge in un bar.

Il cavo presenta un connettore modellato resistente che consente di collegare il telefono cellulare o il tablet senza estrarlo dalla custodia protettiva. Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare sinistro del cavo consente di inviare messaggi, lavorare o giocare sul dispositivo mobile anche mentre è in ricarica senza l'ingombro del cavo.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di collegare i dispositivi Micro USB 3.0 (disco rigido portatile, lettore per schede, dispositivo di acquisizione video, box esterno per disco rigido e così via) a un PC o laptop compatibile con USB 3.0

• Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Micro B USB 3.0

Caratteristiche

• Consente di posizionare i dispositivi USB 3.2 Gen1 nell'area di lavoro in base alle proprie esigenze

• Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

• Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili senza estrarli dalla custodia protettiva

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connettore B	1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto ad angolare sinistro

	Diametro filo	26/32 AWG
	Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
	Peso prodotto	0.0 oz [0.1 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	7.2 in [18.4 cm]
	Package Width	7.8 in [19.9 cm]
	Package Height	1.0 in [2.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.3 oz [94.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo Micro-USB 3.0 slim con angolare sinistro 2m

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.