

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type H 5 V CC, 90 cm

N° de produit: USB2TYPEH



Vous en avez assez de devoir emmener un adaptateur mural partout avec vous pour charger vos appareils de 5 V, comme certains disques durs externes, vos lecteurs multimédias en continu et vos haut-parleurs Bluetooth® ?

Grâce à ce câble d'alimentation USB, il est désormais facile d'alimenter des appareils de 5 V CC équipés d'un connecteur de type H (diam. ext. : 3,4 mm, diam. int. : 1,3 mm). Que ce soit pour l'alimentation ou pour la charge, il suffit de le brancher sur un port USB libre de votre ordinateur portable ou de bureau.

Avec sa conception recherchée et ses matériaux de qualité supérieure, le câble d'alimentation USB2TYPEH de StarTech.com bénéficie de notre garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Alimenter votre disque dur externe ou tout autre appareil équipé d'un connecteur d'alimentation de type H depuis un port USB libre de votre ordinateur
- Chargez vos haut-parleurs Bluetooth et d'autres appareils rechargeables à partir d'un port USB libre de votre ordinateur

Spécifications techniques

- Connecteurs moulés avec serre-câble

- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Fabrication durable en PVC

Matériel

Politique de garantie	1 Year
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	Connecteur coaxial d'alimentation (Taille H , Diam. ext. : 3,40 , Diam. int. : 1,30)

Alimentation

Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	36.0 in [91.4 cm]
Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]



Largeur du produit	0.6 in [15.0 mm]
Hauteur du produit	0.3 in [8.0 mm]
Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	1.1 oz [32.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Cable d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type H 5 V CC, 90 cm
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

