

Câble Micro USB 3.0 (5Gbps) slim - USB-A vers Micro-B à angle gauche de 50 cm - M/M

Nº de produit: USB3AU50CMLS



Robuste et slim, ce câble USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), ou câble USB 3.0, vous permet de placer vos périphériques Micro-USB sur votre bureau sans qu'il ne vous gêne. Plus mince et plus souple que les câbles standard, il est doté d'un connecteur Micro-USB coudé vers la gauche, qui évite les flexions risquées au port de connexion.

Vous pouvez désormais organiser votre bureau à votre manière, sans vous demander si le câble n'est pas trop plié ou trop tendu à cause du branchement. Ce câble léger et durable fait environ la moitié de l'épaisseur d'un câble USB 3.0 classique, ce qui vous permet de placer vos appareils comme bon vous semble, avec un encombrement minime.

Ce câble polyvalent est équipé d'un connecteur coudé vers la gauche, qui s'adapte plus naturellement au point de connexion, évite les tensions inutiles et n'abîme pas le port. De plus, ce câble court de 0,5 m constitue une solution excellente pour les connexions à courte portée et les applications portables (p. ex. connexion d'un disque dur portable à votre ordinateur portable).

Chargez votre appareil mobile dans votre voiture ou synchronisez-le avec votre ordinateur portable.

Idéal pour vous connecter à vos appareils de bureau, ce câble constitue la solution parfaite pour charger et synchroniser vos téléphones et vos tablettes USB 3.0 Micro B.

Ce câble court convient très bien aux personnes en déplacement. Il permet des connexions simples et nettes, et il peut facilement être rangé dans l'étui de votre ordinateur portable ou tablette.

Ce câble est équipé d'un connecteur moulé fin, mais robuste permettant de le brancher au téléphone ou à la tablette sans les sortir de leur étui de protection. Grâce à son connecteur Micro-USB coudé vers la gauche, vous pourrez envoyer des messages, travailler ou jouer avec votre appareil mobile, même pendant la charge, sans que le câble vous gêne.



Certifications, rapports et compatibilité







Applications

- Connectez des appareils Micro USB 3.0 (disque dur portable, lecteur de carte, dispositif d'acquisition vidéo, boîtier de disque dur, etc.) à un ordinateur de bureau ou portable compatible USB 3.0
- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB 3.0 Micro-B

Spécifications techniques

- Positionnez vos appareils USB 3.0 à votre guise dans votre espace de travail
- Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
- Format compact qui convient à merveille à tous les étuis de transport
- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles sans les sortir de leur étui de protection

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connecteur B	1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)

Caractéristiques physiques





Couleur Noir

Style de connecteur Droit à angle gauche

Calibre du fil 26/32 AWG

Longueur de câble 1.6 ft [0.5 m]

Longueur du produit 1.6 ft [0.5 m]

Poids du produit 0.0 oz [0.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.1 in [15.6 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.5 in [1.3 cm]

Poids brut 1.4 oz [40.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 3.0 slim à angle gauche 50 cm

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis