

USB naar 5,5 mm voedingskabel - type N connector - 1 m

Productcode: USB2TYPEN1M



Hebt u genoeg van het meeslepen van een aparte wandadapter voor het opladen van uw 5 V apparaten, zoals bepaalde externe harde schijven, streaming mediaspelers en Bluetooth® luidsprekers?

Met deze 1 m USB-voedingskabel kunt u 5 V gelijkstroomapparaten met een type N (buitendiameter: 5,5 mm, binnendiameter: 2,5 mm) voedingsconnector gemakkelijker opladen. U kunt de apparaten voeden of opladen via een beschikbare USB-poort van uw laptop of desktop.

Ontworpen en gemaakt van hoogwaardige materialen wordt deze USB2TYPEN1M voedingskabel van StarTech.com gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voed uw externe harde schijf of andere apparaten met een type N voedingsconnector via een beschikbare poort op uw computer
- Laad uw Bluetooth-luidsprekers en andere oplaadbare apparaten op via een beschikbare USB-poort van uw computer

Eigenschappen

- Gegoten connectoren met trektoestanding

- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Duurzaam uitgevoerd in PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	Barrel Power Connector (Size N, OD: 5.5, ID: 2.5)

Voeding

Polariteit pin midden	Positief
-----------------------	----------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.6 in [15.0 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.0 mm]
Gewicht product	1.0 oz [27.0 g]

Verpakkingsinform



atie

Verpakkingaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [33.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 m USB naar 5V DC Plug Type N Voedingskabel
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

