

Slanke Micro USB 3.0 (5Gbps) kabel haaks naar links 50cm

Productcode: USB3AU50CMLS



Met deze slanke, stevige USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) kabel, beter bekend als een USB 3.0 kabel, kunt u Micro-USB apparaten op uw bureau plaatsen zonder dat de kabel in de weg zit. De kabel is dunner en flexibeler dan standaardkabels en heeft een linkshoekige Micro-USB connector, waardoor vreemde bochten bij de aansluitpoort worden voorkomen.

Nu kunt u uw bureau organiseren zoals dat het best voor u werkt, zonder zich zorgen te moeten maken of de kabel vreemd buigt of te sterk wordt belast. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half zo dik als een normale USB 3.2 Gen 1-kabel wat u de flexibiliteit en vrijheid geeft om uw apparaten neer te zetten waar u dat wilt, en zonder kabelwarboel.

Deze veelzijdige kabel heeft een linkshoekige connector, die een meer natuurlijke vorm heeft voor het aansluitpunt van uw apparaat, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de poort worden vermeden. Bovendien is deze korte (0,5 m) kabel een uitstekende oplossing voor dichtbijzijnde apparaten en mobiele applicaties zoals het aansluiten van een draagbare harde schijf op uw laptop.

Laad uw mobiele apparaat op in uw auto of synchroniseer deze met uw laptop.

Deze kabel is niet alleen ideaal voor het aansluiten van uw desktopapparaten, maar ook de perfecte oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.2 Gen 1 Micro-B smartphones en tablets.

De korte kabel is bij uitstek geschikt voor mensen onderweg, omdat het eenvoudige, nette verbindingen biedt en precies in de draagtas van uw laptop of tablet past.

De kabel heeft een dunne, maar robuuste connector, zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten zonder de beschermhoes te hoeven verwijderen. Bovendien kunt u dankzij de linkshoekige Micro-USB connector sms'en, werken of games spelen op uw mobiele apparaat - zelfs tijdens het opladen - zonder dat de kabel in de weg zit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw Micro-USB 3.0 apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) aan op een USB 3.0 pc of laptop
- Voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele digitale apparaten met micro-USB 3.0 B

Eigenschappen

- Plaats uw USB 3.2 Gen1 apparaten op de gewenste plek in uw werkomgeving
- Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
- Draagbaar design past perfect in elke draagtas
- Opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten zonder de beschermhoes te verwijderen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

	Stijl connector	Recht naar haaks links
	Draaddikte	26/32 AWG
	Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
	Lengte product	1.6 ft [0.5 m]
	Gewicht product	0.0 oz [0.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.1 in [15.6 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.5 in [1.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 0,5 m linkshoekige slanke Micro-USB 3.0 kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.