

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Productcode: USB2VGAE2



De USB2VGAE2 USB naar VGA externe video-adapter is de perfecte multi-monitor VGA-oplossing voor kantoortoepassingen en surfen op het internet.

De USB-video-adapter is compact en zorgt ervoor dat een USB 2.0-poort kan worden gebruikt als VGA-poort. Deze kostenbesparende multi-monitor oplossing voor twee of meer beeldschermen kan worden gebruikt als externe grafische kaart voor een laptop of desktopcomputer.

De USB-video-adapter kan worden gebruikt met maximaal vier extra (in totaal vijf) USB2VGAE2 USB-video-adapters en voegt zo meerdere VGA-aansluitingen toe, die kunnen worden gebruikt om het op het bestaande beeldscherm weergegeven bureaublad verder uit te breiden of te spiegelen - zonder daarvoor de behuizing van de computer te hoeven openen om extra videokaarten toe te voegen.

Afbeelding toepassing

Geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een extra beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2VGAE2 per beeldscherm

- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm mogelijk maakt
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Optimale prestaties bij 1440x900 (hogere resoluties mogelijk) en ideaal voor gebruik met monitoren van 17" tot 19" of kleiner
- Werkt met desktopcomputers en laptops
- Geen netadapter benodigd
- Wordt geleverd met eenvoudig te gebruiken software voor het configureren van meerdere beeldschermen en ondersteunt EDID-monitordetectie voor verhoogde beeldschermcompatibiliteit
- Eenvoudige installatie

Hardware

| | |
|------------------|----------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| AV-ingang | USB 2.0 |
| AV-uitgang | VGA |
| USB pass-through | Nee |
| Geheugen | 16MB |
| Chipsetcode | Trigger - Trigger 1+ |

Prestaties

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ondersteunde resoluties | Standard: 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|



1152x864, 1024x768, 800x600

Widescreen:

1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768,
1152x864, 800x600

Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

Connector(en)

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| Connector A | USB Type-A (4-polig) USB 2.0 |
| Connector B | VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |

Software

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Besturingssystemen | Windows® 11, 10 (32/64) |
| | Windows 8 / 8.1 (32/64) |
| | Windows 7(32/64) |
| | Windows Vista (32/64) |
| | Windows XP (32/64) |

Speciale opmerkingen / vereisten

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System- en kabelvereisten | Een vrije USB 2.0-poort |
| Notitie | <p>Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic®</p> <p>Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources</p> <p>This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming</p> |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|-------------------|
| Kleur | Grijs |
| Kabellengte | 18.0 in [45.7 cm] |
| Lengte product | 3.0 in [75.0 mm] |
| Breedte product | 1.7 in [42.0 mm] |
| Hoogte product | 2.0 in [50.0 mm] |
| Gewicht product | 2.8 oz [80.0 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|------------------|
| Package Length | 8.3 in [21.0 cm] |
| Package Width | 5.8 in [14.8 cm] |
| Package Height | 1.6 in [40.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 8.3 oz [235.0 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|----------------------------|
| Meegeleverd | USB-naar-VGA-adapter |
| | CD met drivers en software |
| | Handleiding |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

