

Cavo USB 3.0 (5Gbps) Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad angolo destro Gen 1 (5 Gbps) - 50cm

ID prodotto: USB3AU50CMRS



Questo resistente cavo slim USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), meglio conosciuto come cavo USB 3.0, consente di posizionare i dispositivi Micro-USB sulla scrivania senza l'ingombro del cavo. È più sottile e flessibile dei cavi standard e presenta un connettore Micro-USB con angolare destro che evita curve ingombranti sulla porta di collegamento.

Ora è possibile organizzare la scrivania nel modo più adatto alle proprie esigenze, senza preoccuparsi che il cavo formi delle curve ingombranti o si tenda eccessivamente per il collegamento. Questo cavo resistente e leggero ha uno spessore pari a circa la metà di un normale cavo USB 3.2 Gen 1 e offre la flessibilità per posizionare i dispositivi in base alle proprie esigenze, con un minimo ingombro.

Questo versatile cavo presenta un connettore con angolare destro, che offre un adattamento più naturale nel punto di collegamento del dispositivo impedendo una tensione superflua e danni alla porta. Inoltre, la lunghezza del cavo di 0,5 m lo rende una soluzione ideale per i collegamenti a distanza ridotta e le applicazioni portatili, ad es. per il collegamento di un disco rigido portatile al laptop.

Consente di ricaricare un dispositivo mobile in auto o di sincronizzarlo con il laptop.

Oltre a essere perfetto per il collegamento a dispositivi per desktop, questo cavo fornisce la soluzione ideale per la ricarica e la sincronizzazione di telefoni e tablet dotati di USB 3.2 Gen 1 Micro B.

Il design con lunghezza ridotta del cavo è ideale per gli utenti che viaggiano spesso in quanto fornisce collegamenti semplici e ordinati e si adatta perfettamente alla borsa per laptop o tablet.

Il cavo monta un connettore pressofuso e resistente per collegare cellulare o tablet senza estrarli dalla custodia protettiva. Inoltre, il connettore Micro-USB angolare destro del cavo consente di inviare messaggi, lavorare o giocare con un dispositivo mobile anche durante la ricarica, senza l'ingombro del cavo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare i dispositivi Micro USB 3.0 (disco rigido portatile, lettore per schede, dispositivo di acquisizione video, box esterno per disco rigido e così via) a un PC o laptop compatibile con USB 3.0
- Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Micro B USB 3.0

Caratteristiche

- Consente di posizionare i dispositivi USB 3.2 Gen1 nell'area di lavoro in base alle proprie esigenze
- Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Il design portatile si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto
- Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili senza estrarli dalla custodia protettiva

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-----------------	--------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettore B	1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
Temperatura di conservazione	-25°C (-13°F) ~ 85°C (185°F)
Umidità	20% ~ 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto ad angolare destro
Diametro filo	26/32 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
Lunghezza prodotto	1.8 ft [0.5 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [22.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.1 in [15.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Micro-USB 3.0 slim con angolare destro da 0,5 m
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.