

## Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

ID del Producto: USB312SAT3



Este adaptador USB 3.1 a SATA le ofrece rápido y fácil acceso a los datos de sus unidades de SSD y DD de 2.5" / 3.5". El cable adaptador le permite conectar su laptop o computadora de escritorio directamente a una unidad SATA, además de acceder a dicha unidad a través de la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen. 2 (hasta 10Gbps).

Este cable adaptador le permite intercambiar rápidamente sus unidades. Puede copiar o recuperar datos de su unidad SATA de 2,5" o 3,5", sin que se requieran accesorios adicionales.

El cable adaptador que no requiere herramientas resulta ideal para técnicos informáticos que requieren rápido acceso a unidades SATA. Solución ideal para la migración de datos, la duplicación de unidades o la recuperación o el copiado de seguridad de datos, pues ofrece el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.1 Gen 2. También puede utilizar varios adaptadores al mismo tiempo, cuando requiera el acceso simultáneo a varias unidades.

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

El diseño compacto y de peso ligero del adaptador USB 3.1 a SATA ofrece portabilidad que facilita su uso. El adaptador incluye un cable de 1m, para no tener que preocuparse de olvidar de traer el cable conector consigo.

Puede establecer fácilmente la conexión con una unidad de disco duro o de estado sólido de 2.5", con alimentación por USB, sin que se requiera un adaptador de alimentación externo. El adaptador de alimentación universal incluido se utiliza cuando conecte unidades de disco duro de 3.5" o 2.5" que requieran alimentación adicional.

El modelo USB312SAT3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Técnicos que requieran una forma rápida y sencilla de acceder a los datos de unidades de disco duro o estado sólido de 2.5" o 3.5"
- Acceda a unidades de DD o SSD de 2.5" o 3.5" desde cualquier computadora equipada con USB, con el fin de duplicar unidades o migrar datos fácilmente
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Restaure su computadora a partir de la copia de seguridad en un disco duro
- Archive contenido multimedia, como fotos y videos, en una unidad externa vacía de disco duro

### Características

- Conecte una unidad SATA de 2.5" / 3.5" a su computadora de escritorio o laptop, para acceso rápido a sus datos externos
- Transfiera datos más rápido a hasta 10Gbps con este cable USB 3.1
- Disfrute de velocidades de lectura 70% más rápidas y velocidades de escritura 40% más rápidas, gracias a la compatibilidad con UASP
- Conecte con unidades de disco externas en cualquier lugar, mediante este adaptador SATA a USB
- Alimente unidades de 3,5" o 2,5" que requieran alimentación adicional, mediante el adaptador de alimentación incluido

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA

ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351

---

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 6TB
Soporta Hot Swap	Sí

---

Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps)

---

Software

Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
-------------------	--

---

Observaciones / Requisitos

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

---

Indicadores

Indicadores LED	Alimentación y actividad
-----------------	--------------------------

---

Requisitos de Energía



Adaptador de Corriente Adaptador de alimentación de CA incluido  
Incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.6 A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 2.0 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 24

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humedad HR 0% ~ 80%

#### Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 3.3 in [85.0 mm]

Ancho del Producto 0.9 in [23.0 mm]

Altura del Producto 0.7 in [18.0 mm]

Peso del Producto 2.0 oz [57.0 g]

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Ancho de la Caja 6.9 in [17.6 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [51.0 mm]



Peso (de la Caja) del Envío 10.6 oz [300.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB 3.1 a SATA para unidades de SSD/DD de 2,5" / 3,5"
	adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ) (longitud de cable de 94mm)
	Guía rápida de inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

