

## Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

ID del Producto: USB312SAT3CB



He aquí una manera rápida y fácil de acceder a los datos de una unidad de disco duro o SSD de 2,5". Este adaptador estilo cable permite la conexión de su computador de escritorio o notebook directamente con una unidad SSD y el acceso a la misma a la velocidad ultrarrápida que ofrece la tecnología USB 3.1 Gen. 2 (hasta 10Gbps).

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

Este adaptador estilo cable tiene un diseño compacto y liviano que permite llevarlo fácilmente en cualquier maletín de notebook o de otro tipo. Utilícelo donde quiera que vaya, a fin de tener acceso rápido a sus valiosos datos, sin que se requiera alimentación externa.

**Nota:** Este producto no es compatible con discos duros de 3,5". Para información sobre compatibilidad con discos duros de 3,5", consulte Cable USB a SATA con alimentación suplementaria (USB312SAT3).

El adaptador USB312SAT3CB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Técnicos que requieran acceso rápido y fácil a los datos de sus discos duros de 2,5"
- Aproveche la velocidad más rápida que ofrece la tecnología USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
- Acceda a cualquier unidad de disco duro o SSD de 2,5" desde cualquier ordenador equipado con USB, a fin de efectuar la migración de datos o la duplicación de una unidad
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Recupere datos de una unidad SATA ya existente

## Características

- **ACCEDA RÁPIDAMENTE A UN SSD O UN HDD SATA:** Proporciona acceso instantáneo a sus unidades SATA de 2,5"; Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps) NOTA: Sólo admite unidades SATA de 2,5". Para unidades de 3,5", consulte nuestro USB312SAT3
- **VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA RÁPIDAS Y SOPORTE DE UASP:** El cable adaptador para discos duros SATA permite a los usuarios experimentar un rendimiento mejorado y velocidades de transferencia de datos súper rápidas con soporte para USB 3.1 (10Gbps) y UASP
- **CONÉCTESE DESDE CUALQUIER LUGAR:** El convertidor de almacenamiento externo HDD / SSD ofrece una portabilidad perfecta, cabiendo perfectamente en la bolsa del portátil; se alimenta por USB, por lo que no se necesitan cables de alimentación externos
- **PLUG-AND-PLAY:** Acceda a cualquier unidad de disco duro de 2,5" o SSD desde cualquier ordenador USB simplemente conectando el cable adaptador SATA; puede intercambiar fácilmente entre unidades sin necesidad de instalar la unidad dentro de una caja

---

### Hardware

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Política de Garantía | 2 Years       |
| Interfaz             | USB 3.2 Gen 2 |
| Tipo de Bus          | USB 3.2 Gen 2 |
| Cantidad de Unidades | 1             |
| Tamaño de la Unidad  | 2.5in         |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Unidades Compatibles               | SATA               |
| Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas | 1                  |
| ID del Conjunto de Chips           | ASMedia - ASM235CM |

#### Rendimiento

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps                                         |
| Tipo y Velocidad                      | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s                       |
| Compatibilidad con UASP               | Sí                                              |
| TRIM Support                          | Sí                                              |
| 4Kn Support                           | Sí                                              |
| RAID                                  | No                                              |
| Capacidad Máxima de la Unidad         | Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM |
| Soporta Hot Swap                      | Sí                                              |
| MTBF                                  | 1,665,032 horas                                 |

#### Conector(es)

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Conectores de la Unidad | 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) |
| Conectores del Host     | 1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)                   |

#### Software

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
|-------------------|-------------------------------------------------|

#### Observaciones / Requisitos

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|

#### Requisitos de Energía

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Adaptador de Corriente | Alimentado por USB |
|------------------------|--------------------|

## Incluido

### Requisitos Ambientales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)     |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 55°C (14°F to 131°F)   |
| Humedad                       | 40% a 50% RH (humedad relativa) |

### Características Físicas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Color                 | Negro             |
| Tipo de Gabinete      | Plástico          |
| Longitud del Producto | 20.3 in [51.5 cm] |
| Ancho del Producto    | 1.8 in [4.5 cm]   |
| Altura del Producto   | 0.3 in [8.0 mm]   |
| Peso del Producto     | 1.4 oz [39.0 g]   |

### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 6.2 in [15.7 cm] |
| Ancho de la Caja            | 7.8 in [19.9 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.8 in [2.1 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.9 oz [54.0 g]  |

### Contenido de la Caja

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable adaptador USB 3.1 a DD SATA de 2,5" |
|                     | 1 - Guía de inicio rápido                     |

### Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.