

Dunne micro USB 3.0-kabel - 15 cm

Productcode: USB3AUB15CMS



Trekt uw normale USB 3.0-kabel aan uw externe harde schijf waardoor deze steeds op uw bureau verschuift? Bent u genoodzaakt om uw bureau zodanig in te delen dat uw kabel de vrije ruimte krijgt?

De USB3AUB15CMS beschikt over een dunne USB-draadconstructie waarmee het eenvoudiger wordt om uw USB 3.0-apparaten te installeren en u in staat stelt ze naar wens in uw werkruimte te leggen. Bovendien is de dunne micro-USB-connectorbehuizing ook een geweldige kabel voor mobiele USB 3.0-apparaten - u kunt de behuizing op uw apparaat aansluiten zonder dat u het apparaat iedere keer voor opladen en synchroniseren uit de hoes hoeft te halen.

Organiseer uw bureau en kantoor zoals u dat wilt. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half zo dik als een normale USB 3.0-kabel wat u de vrijheid geeft om uw apparaten naar wens neer te zetten en zonder rommel. De flexibele, dunne kabel voorkomt ook trek aan de aansluiting en schade aan de USB 3.0-poort van uw apparaat.

Bovendien is deze korte (15 cm) kabel een uitstekende oplossing voor dichtbijzijnde apparaten en mobiele applicaties (bijv. aansluiten van een mobiele harde schijf op uw laptop).

Laad uw mobiele apparaat op in uw auto of synchroniseer deze met uw laptop.

Deze kabel is niet alleen ideaal om verbinding te maken met uw kantoortoepassingen, maar ook de perfecte oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.0 Micro B-smartphones en -tablets.

De korte kabel is bij uitstek geschikt voor mensen onderweg, omdat het eenvoudige, nette verbindingen biedt en precies in de draagtas van uw laptop of tablet past.

Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een dun micro-USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.

Deze micro USB 3.0 kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voor het aansluiten van micro-USB 3.0-apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) op een voor USB 3.0 geschikte pc of laptop
- Voor het opladen en synchroniseren van uw micro-USB 3.0 B mobiele digitale apparaten

### Eigenschappen

- Slanke kabelconstructie - buitendiameter (BD) van 4,8 mm
- Opnieuw ontworpen, dunne aangegoten micro USB 3.0 connector
- Korte kabel van 15 cm
- Ondersteunt USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Kabel en connectors voldoen aan USB 3.0 SuperSpeed specificaties
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekontlasting

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

#### Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

---

#### Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------	---------------------------------------



Connector B USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	26/32 AWG
Kabellengte	5.9 in [15 cm]
Lengte product	6.3 in [16.0 cm]
Breedte product	5.9 in [15.0 cm]
Hoogte product	2.0 in [50.0 mm]
Gewicht product	0.5 oz [13.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [31.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	15 cm slanke SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

