

USB naar USB-C kabel - M/M - 1 m - USB 3.0 - USB-A naar USB-C

Productcode: USB315AC1M



Met deze USB naar USB-C™ kabel kunt u uw USB 3.0, USB Type-C™ apparaten zoals een harde schijf of mobiel apparaat aansluiten op de USB Type-A poort van uw computer, lader of tablet.

De USB315AC1M van StarTech.com wordt gedekt door een 2-jarige garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit USB-C randapparaten, zoals een harde schijf, aan op uw USB-A laptop of tablet
- Laad uw mobiele USB-C apparaat vanaf een USB-A laptop of wandlader
- Synchroniseer uw USB-C mobiele apparaat met een USB-A computer

Eigenschappen

- Ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-C (24-polig) USB 3.0

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/32 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.6 in [16.0 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.0 mm]
Gewicht product	1.4 oz [41.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]



Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.7 oz [49.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd usb-c naar usb-a kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

