

Cavo USB-C da 1,8 m, USB 5Gbps, Power Delivery 100W (5A), Certificato Works With Chromebook, DP Alt Mode 4K 60Hz, Certificato USB-IF, Compatibile Thunderbolt

ID prodotto: USB315C5C6



Con un'uscita di potenza fino a 5 A (100 W), questo cavo USB-C™ a USB-C può essere utilizzato per alimentare e caricare un computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook Pro, MacBook o Google Pixelbook™, sfruttando un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete con tecnologia USB-C. Oppure può essere impiegato per alimentare un computer laptop da una docking station USB-C. L'unità disco rigido USB-C può inoltre essere alimentata tramite la porta USB-C del computer laptop.

I 5 A di Power Delivery consentono di caricare i dispositivi mobili in meno tempo rispetto a un normale cavo USB-C 3.2 Gen 1 e lo rendono un accessorio perfetto per chi è sempre in movimento. Riduce i tempi di ricarica e assicura che i dispositivi mobili siano pronti all'uso, quando servono, anche durante gli spostamenti.

Oltre al supporto completo per i video 4K a 60 Hz e la tecnologia DisplayPort 1.2, il cavo è compatibile con i display DisplayPort esistenti. È la soluzione ideale per collegare una docking station o un computer laptop a un monitor con una risoluzione, un contrasto e una profondità di colore e dettaglio straordinari.

Il cavo USB Type-C è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione USB-IF (USB Implementers Forum) che accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 3.2 Gen 1. In questa categoria rientrano tutti gli standard di carattere ambientale, elettrico e meccanico che rendono questo cavo di alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.

Questo prodotto funziona con i dispositivi in grado di eseguire l'ultima versione di Chrome OS ed è stato certificato come conforme agli standard di compatibilità di Google. Google non è responsabile del funzionamento di questo prodotto o della sua conformità ai requisiti di sicurezza. Chromebook e il logo "Works with Chromebook" sono marchi di Google LLC.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di alimentare un disco rigido USB-C da un computer laptop
- Consente di alimentare un computer laptop USB-C da un caricabatteria o un caricatore portatile
- Consente di ricaricare un computer laptop USB-C da una docking station
- Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili USB-C da un caricabatteria
- Consente di sincronizzare i dispositivi mobili USB-C con un computer laptop
- Uscita con supporto completo per video 4K a 60 Hz e DisplayPort 1.2 con dispositivi USB-C con tecnologia DP

## Caratteristiche

- Cavo USB C a USB C per l'alimentazione di dispositivi USB Type-C - Uscita di potenza fino a 5 amp per la ricarica rapida di dispositivi mobili/laptop USB-C
- Consente di caricare un laptop USB Type-C da una docking station / Consente di sincronizzare un dispositivo mobile USB-C con un computer USB-C / Consente di alimentare un disco rigido USB-C da un laptop
- USB 3.2 Gen 1 con certificazione USB-IF / 5 Gbps / Compatibile con porte Thunderbolt 3 / Affidabilità assicurata con una garanzia di 2 anni
- Cavo USB Type-C da 1,8 m / Cavo di ricarica USB C da 1,8 m / Cavo USB-C da 1,8 m / Cavo USB 3.2 Gen 2 da 1,8 m
- Questo prodotto è testato e certificato con il logo Works with Chromebook, che garantisce il rispetto degli standard di compatibilità di Google e il funzionamento senza problemi con il Chromebook in uso

---

### Hardware

Norme di garanzia      2 Years

Placcatura connettori      Nichel

Tipo guaina cavo      PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

---

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K a 60 Hz
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Connettore B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

---

Alimentazione

Power Delivery	100W
----------------	------

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	32 AWG
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [5.0 mm]
Peso prodotto	3.0 oz [85.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.9 in [15.1 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione	3.5 oz [100.0 g]

(confezione)

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo usb-c
-----------------------------	----------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

