

1,8 m USB C till USB C-kabel – 5A, 100W PD 3.0 – Certifierad Works With Chromebook
– USB-IF-certifierad – H/H – USB 3.0 5 Gbps – USB C-laddningskabel – USB
Type-C-kabel

Produkt ID: USB315C5C6



Med upp till 5 A (100 W) kan du använda denna USB-C™ till USB-C-kabel till att strömförsörja och ladda en bärbar USB-C-dator, som till exempel en Apple MacBook Pro eller Google Pixelbook™, med hjälp av en USB-C-vägg-laddare, billaddare eller powerbank. Eller så kan du strömförse din bärbara dator från en USB-C-dockningsstation. Du kan även strömförsörja din USB-C-hårddisk från USB-C-porten på din bärbara dator.

Med en strömförsörjning på 5 A kan du ladda dina mobila enheter snabbare än med en vanlig USB-C 3.2 Gen 1-kabel, vilket är perfekt för folk i farten. Minska dina laddningstider och se till att dina mobila enheter är redo när du behöver dem, oavsett var du befinner dig.

Kabeln stöder full 4K 60 Hz-video och DisplayPort 1.2 och är kompatibel med befintliga DisplayPort-skärmar. Den är idealisk för att ansluta din dockningsstation eller bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

USB Type-C-kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad av USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 3.2 Gen 1-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

Denna produkt fungerar med enheter som kan köra den senaste versionen av Chrome OS och har certifierats för att uppfylla Googles kompatibilitetsstandarder. Google ansvarar inte för användningen av denna produkt eller för dess efterlevnad av säkerhetskraven. Chromebook och märket "Works With Chromebook" är varumärken som tillhör Google LLC.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Strömförsörj din USB-C-hårddisk från en bärbar dator
- Strömförsörj din bärbara USB-C-dator från en laddare eller en powerbank
- Ladda din bärbara USB-C-dator från en dockningsstation
- Ladda snabbt dina USB-C-mobilenheter från en laddare
- Synka dina mobila USB-C-enheter med en bärbar dator
- Få ut full 4K 60 Hz video och DisplayPort 1.2 med DP-kapabla USB-C-enheter

Funktioner

- USB C till USB C-kabel för att strömförsörja dina USB Type-C-enheter - Ger upp till 5 A för snabbbladdning av dina mobila enheter eller för att strömförsörja din bärbara USB-C-dator/Strömförsörj din bärbara USB-C-dator från en USB Type-C väggaddare/billaddare/powerbank
- Ladda en bärbar USB Type-C-dator från en dockningsstation/Synkronisera mobila USB-C-enheter med din USB-C-dator/Strömförsörj din USB-C-hårddisk från en bärbar dator
- USB 3.2 Gen 1 USB-IF-certifierad/5 Gbps/Thunderbolt 3-port kompatibel/Garanterad tillförlitlighet med 2 års garanti
- 1,8 m USB Type C-kabel/1,8 m USB C-laddningskabel/1,8 m USB C-kabel/1,8 m USB 3.2 Gen 2-kabel
- Denna produkt är testad och certifierad som Works With Chromebook, vilket innebär att den uppfyller Googles kompatibilitetsstandarder och fungerar sömlöst med din Chromebook.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K @ 60 Hz
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Ström

Power Delivery	100W
----------------	------

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	32 AWG
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkt höjd	0.2 in [0.5 cm]
Produktvikt	3.0 oz [85.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 oz [95.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-kablar
-----------------	------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

