

## Cable USB-C a USB-C - M/M - 1m - USB 3.0 (5Gbps)

Product ID: USB315CC1M



Este cable USB 3.0 USB-C™ a USB-C le permite conectar un dispositivo USB 3.0, USB Type-C™, como unidades de disco duro o dispositivos móviles, al puerto USB-C de su ordenador o cargador. El cable también es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Conecte a su ordenador sus modelos más recientes de dispositivos móviles USB-C, como los smartphones modelo Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P y 5X. El cable ofrece hasta 3 amperios (60W) de carga, además de velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps.

Con hasta 3A de alimentación nominal (salida), también puede utilizar este cable USB Type-C para suministrar alimentación a un ordenador portátil equipado con USB-C, como su Apple MacBook o Chromebook Pixel™. Solo tiene que conectar su ordenador portátil a un cargador USB-C de pared.

El cable es compatible con vídeo 4K total a 60 Hz y DisplayPort 1.2, así como con pantallas DisplayPort existentes. Resulta ideal para la conexión de su replicador de puertos u ordenador portátil a un monitor, con detalles de asombrosa resolución, contraste y profundidad de color.

También podrá conectar sus periféricos USB 3.0, como cajas de disco duro y bases de conexión, a su ordenador portátil.

El modelo USB315CC1M de StarTech.com está avalado por su garantía de 2 años, con fiabilidad garantizada.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Conecte un dispositivo USB 3.0, como unidades portátiles de disco duro o replicadores de puertos, a un ordenador portátil o

de sobremesa equipado con USB-C

- Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C con su ordenador
- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador de pared, de coche o una batería de carga
- Alimente sus ordenadores portátiles equipados con USB-C mediante un cargador de pared USB Type-C

## Features

- Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com

|                         |                               |                                     |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Hardware                | Warranty                      | 2 Years                             |
|                         | Revestimiento del Conector    | Nickel                              |
|                         | Cable Tipo Jacket             | PVC - Polyvinyl Chloride            |
|                         | Tipo de Cable Blindado        | Aluminum-Mylar Foil with Braid      |
| Rendimiento             | Resolución Analógica Máxima   | 4K @ 60Hz                           |
|                         | Tipo y Velocidad              | USB 3.0 - 5 Gbit/s                  |
| Conector(es)            | Conector A                    | USB Type-C (24 pin) USB 3.0 (5Gbps) |
|                         | Conector B                    | USB Type-C (24 pin) USB 3.0 (5Gbps) |
| Requisitos de Energía   | Power Delivery                | 60W                                 |
| Requisitos Ambientales  | Temperatura Operativa         | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)          |
|                         | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)       |
|                         | Humedad                       | HR DE 5%-90% (sin condensación)     |
| Características Físicas | Color                         | Black                               |
|                         | Estilo de Conector            | Straight                            |
|                         | Calibre del Conductor         | 24/32 AWG                           |
|                         | Longitud del Cable            | 39.4 in [10 cm]                     |
|                         | Longitud del Producto         | 39.4 in [10.0 cm]                   |
|                         | Ancho del Producto            | 0.5 in [12.100 mm]                  |
|                         | Altura del Producto           | 0.3 in [6.400 mm]                   |

|                        |                             |                   |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                        | Peso del Producto           | 1.4 oz [39.000 g] |
| Información de la Caja | Longitud de la Caja         | 8.7 in [2.2 cm]   |
|                        | Ancho de la Caja            | 4.9 in [1.2 cm]   |
|                        | Altura de la Caja           | 0.0 in [0.070 mm] |
|                        | Peso (de la Caja) del Envío | 1.7 oz [47.000 g] |
| Contenido de la Caja   | Incluido en la Caja         | cable usb-c       |

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

