

USBケーブル／USB 3.0(5Gbps)／50cm／Type-A - MicroB／オス - オス／SuperSpeed USB 3.2 Gen1
規格準拠／ブラック／USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル

製品ID: USB3AUB50CMB



SuperSpeed 対応USB 3.2 Gen 1 Micro Bケーブル。Micro USB対応USB 3.2 Gen 1デバイスを接続する高品質ケーブルです。

0.5mの短めケーブルは、近距離接続(ポータブルHDDとノートパソコンの接続など)に適し、コンパクトな設計で携帯用のケースにも軽く納まります。

認証、レポート、互換性



用途

・ Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダー、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ型 / ノート型パソコンに接続

製品の特長

- ・ USB 3.2 Gen1 SuperSpeed 仕様対応のケーブルとコネクタ
- ・ 最大5GbpsのUSB 3.2 Gen1データ転送速度対応
- ・ 編組シールド付きアルミマイラー箔
- ・ 応力緩和機能対応モールドコネクタ

ハードウェア

保証に関する方針

Lifetime

	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
性能		
	タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]
	コネクタB	1 – Micro USB 3.0 Type-B (SuperSpeed) [10ピン]
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	28 AWG
	ケーブル長	0.5 m [1.6 ft]
	製品縦	0.5 m [1.6 ft]
	製品横	1.6 cm [0.6 in]
	製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
	製品重量	31.0 g [1.1 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
	パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
	パッケージ高さ	7.0 mm [0.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	38.0 g [1.3 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – 50cm SuperSpeed USB 3.0 ケーブルA – Micro Bオス/オス ブラック

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。