

50 cm zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar micro B - M/M

Productcode: USB3AUB50CMB



De USB3AUB50CMB SuperSpeed USB 3.0 micro-B-kabel biedt een hoogwaardige aansluiting op uw voor Micro USB geschikte USB 3.0 apparaten.

De korte 50 cm kabel is perfect voor aansluitingen op korte afstand (bijv. aansluiting van een mobiele harde schijf op uw laptop) en de lichte, compacte kabel past perfect in elke draagtas.

Deze micro USB 3.0 kabel wordt gedekt door StarTech.com's levenslange garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het aansluiten van micro USB 3.0 apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing etc.) op een voor USB 3.0 geschikte pc of laptop

Eigenschappen

- Kabel en connectors voldoen aan USB 3.0 SuperSpeed specificaties
- Ondersteunt USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	19.7 in [50 cm]
Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
Breedte product	0.6 in [16.0 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.0 mm]
Gewicht product	1.1 oz [31.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.3 in [7.0 mm]



Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [38.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	50 cm zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar micro B - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

