

Cable de Carga y Sincronización USB-A a USB-C de 50cm - Cable USB de 10Gbps -
Cable de Datos USB-A a USB Tipo C - M/M - Negro

ID del Producto: USB31AC50CM



Este cable USB a USB-C™ le permite conectar sus dispositivos USB 3.2 Gen 2, USB Type-C™, como una unidad de disco duro portátil o dispositivo móvil, al puerto USB Type-A de su computadora o cargador.

Este cable de 0.5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles con su laptop. Puede mover archivos grandes o transferir películas en cuestión de segundos, al doble de la velocidad de USB 3.2 Gen 1 y 20 veces más rápido que USB 2.0.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos desde un cargador USB-A de pared, de coche o una batería de carga: solución perfecta para los usuarios "móviles" que ofrece conexiones sencillas y ordenadas.

El cable corto le permite la configuración en espacios de trabajo pequeños que no estén situados en la oficina, como una cafetería o habitación de hotel. Le permite conectar un dispositivo periférico USB 3.2 Gen 2, como un disco duro externo, a su laptop, sin que estorbe un cable demasiado largo.

Con un ancho de banda de 10Gbps, este cable USB 3.2 Gen 2 permite la sincronización de sus dispositivos USB Type-C en cuestión de segundos. Puede dedicar menos tiempo a la transferencia y copia de seguridad de sus datos, y dedicar más tiempo a sus proyectos y presentaciones.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte periféricos USB-C, como una unidad de disco portátil, a su ordenador portátil o tablet equipado con USB-A
- Cargue su dispositivo móvil USB-C con un cargador de pared u ordenador equipado con USB-A
- Sincronice su dispositivo móvil USB-C con un ordenador equipado con USB-A

Características

- Compatible con tasas de transferencia de datos por USB 3.2 Gen 2 de hasta 10Gbps, si se utiliza con un dispositivo y anfitrión USB 3.2 Gen 2
- Confiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
------------------	---------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)
Conector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]

Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	0.9 oz [26.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [30.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - cable usb-c a usb-a
---------------------	-------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.