

USB-C kabel met Power Delivery (5A) - M/M - 1 m - USB 3.1 (10Gbps) - USB-IF gecertificeerd

Productcode: USB31C5C1M



Met deze USB-C™ kabel met Power Delivery kunt u USB Type-C™ apparaten vanaf uw USB-C laptop voeden of uw USB-C laptop vanaf een USB-C wandlader opladen. De USB 3.1 Gen 2 kabel is ook geschikt voor hoge overdrachtsnelheden tot 10 Gbps. Een alles-in-een kabel voor zowel voeding als data.

Met een uitgangsvermogen tot 5 A (100 W) kan deze USB Type-C kabel worden gebruikt voor de voeding van uw externe schijf vanaf uw USB-C laptop.

De kabel kan ook worden gebruikt voor het voeden en opladen van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel™, vanaf een USB-C wandlader, autolader of power bank. Of u kunt uw laptop vanaf een USB-C docking station voeden.

Met een vermogen van 5A kunt u uw mobiele apparaten sneller opladen dan met een normale USB-C 3.0 kabel. De kabel is perfect voor mensen onderweg - verminder de benodigde oplaadtijd en zorg dat uw mobiele apparaten gebruiksklaar zijn, telkens wanneer u deze nodig hebt, terwijl u onderweg bent.

De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz video en DisplayPort 1.2, en is compatibel met bestaande DisplayPort-schermen. Deze kabel is ideaal voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 3.1 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare en hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.

De USB31C5C1M wordt gedekt door een 2-jarige garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voed uw externe USB-C schijf vanaf uw USB-C laptop
- Voed uw USB-C laptop vanaf een USB Type-C wandlader, autolader of power bank
- Laad uw USB Type-C laptop vanaf uw docking station
- Laad uw mobiele USB-C apparaten vanaf uw USB-C laptop of wandlader
- Synchroniseer uw mobiele USB-C apparaten vanaf uw USB-C computer

### Eigenschappen

- USB-IF gecertificeerd
- Biedt 5 A uitgangsvermogen voor het snel opladen van uw mobiele apparaten of het voeden van uw USB-C randapparaten of laptop
- Ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

#### Prestaties

Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
------------------	---------------------------

---

#### Connector(en)

Connector A	USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)
Connector B	USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)



---

Voeding

Power Delivery	100W
----------------	------

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	26/32 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	1.9 oz [55.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.1 oz [59.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	usb-c kabel
-------------	-------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

