

1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz

Produkt-ID: USB3CAUB1M



Das 1 m lange USB 3.0 Micro B-Kabel USB3CAUB1M ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Micro USB-fähigen USB 3.0-Geräten (z. B. Kartenleser, Video Capture-Gerät, Festplattengehäuse usw.) und einem USB-fähigen Computer.

Dieses Kabel ist gemäß USB 3.0-Spezifikationen USB-IF-zertifiziert und garantiert eine zuverlässige, langlebige Verbindung mit Ihren Micro USB-Geräten. Es wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Datenübertragung, Anschließen verschiedener USB-Geräte und Stromversorgung beim Laden des Micro USB-Geräts

Merkmale

- 1x USB 'A'-Stecker
- 1x USB Micro B-Stecker
- USB-IF-zertifiziert SuperSpeed USB 3.0
- Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s

- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
--------------	--------------------

Steckverbinder


Steckverbinder A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/28 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	1.7 oz [49.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]



Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.0 oz [58.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 m SuperSpeed USB 3.0-zertifiziert A-auf-Micro B-Kabel - Stecker/Stecker
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

