

Haakse USB-C naar USB-A Adapter, USB 5Gbps, 3A, USB-C Male naar USB-A Female Converter, Duurzame Metalen Behuizing - Thunderbolt Compatibel

Productcode: USB31CAADGCPRA



Sluit een USB-A apparaat aan op een USB-C laptop of converteer een USB-A kabel naar Type-C met deze compacte USB-C naar USB-A Male naar Female adapter. De connectormarkeringen zorgen voor een snelle visuele identificatie, waardoor u deze adapter duidelijk kunt onderscheiden van andere USB-C adapters met soortgelijke of ongemarkeerde adapters. Voorkom giswerk en kies altijd de juiste adapter met USB 5Gbps ondersteuning.

De USB-C naar USB-A adapter is universeel compatibel met elk besturingssysteem. Eenvoudige plug-and-play installatie zorgt voor een onmiddellijke ingebruikname. De adapter ondersteunt USB 5Gbps en USB 2.0 (480Mbps), en levert tot 5V/3A output van een USB-C aansluiting met voeding, zoals een muurlader. Hierdoor kan een USB-A apparaat tot 15W worden opgeladen vanaf een USB-C bron. Opmerking: USB-C video en Power Delivery worden niet ondersteund.

De USB C naar A adapter heeft een duurzame aluminiumlegering behuizing en dewelke de adapter beschermt tegen slijtage. De vernikkelde connectors zijn ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Haakse connector vermindert kabelspanning in krappe ruimtes

- Laad een USB-C apparaat tot 15W op via een USB-A aansluiting met voeding
- Dunne, compacte behuizing is duurzaam en blokkeert geen aangrenzende poorten

Eigenschappen

- **HAAKSE USB-C ADAPTER:** Sluit deze compacte haakse USB-C Male naar USB-A Female adapter aan op een USB-C host; Ideaal voor installaties met beperkte ruimte; Duidelijke data- en voedingsconnectormarkeringen maken een snelle identificatie mogelijk
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Buitenbehuizing is gemaakt uit aluminiumlegering die zorgt voor duurzaamheid en slijtage beperkt; Dun ontwerp voorkomt obstructie van aangrenzende poorten; Duurzame vernikkelde connectors zorgen voor consistente data throughput
- **COMPATIBILITEIT:** Brede compatibiliteit met USB-A kabels & apparaten; Ondersteunt USB-C laptops en mobiele apparaten; Laad een mobiel USB-C device op via een USB-A lader (tot 15W); OPM: Controleer compatibiliteit tussen USB-A apparaat en USB-C host
- **SNELLE INSTALLATIE:** Ideaal voor aansluiten van apparaten met poorten aan de onderkant/achterkant; Haakse connector vermindert kabel- en poortbelasting door buigen; Plug-and-play ontwerp zonder drivers voor een vlotte installatie; Compatibel met elk OS
- **BETROUWBARE TRANSMISSIE:** USB-C naar USB-A adapter ondersteunt 5Gbps data transfer; Backwards compatibel met USB 2.0 480Mbps voor oudere apparaten; Ondersteunt tot 5V/3A output via een USB-A lader; OPM: USB-C video en Power Delivery worden niet ondersteund

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Poorten	1
Connectormateriaal	Nikkel

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5Gbps
-----------------------------	-------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connector B	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Voeding

Ingangsspanning	5V DC
Ingangsstroom	3A

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 40 (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10 to 70 (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%~90%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Haaks met hoek naar rechts
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	1.0 in [2.6 cm]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	0.2 oz [5.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	3.9 in [10.0 cm]
Breedte Verpakking	3.5 in [8.9 cm]
Hoogte Verpakking	0.4 in [9.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.4 oz [10.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Haakse USB-C naar USB-A Adapter - M/F
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.