

Câble certifié USB 3.0 (5Gbps) A vers Micro B de 1 m - Cordon USB3 SuperSpeed USB A vers USB Micro B - M/M

N° de produit: USB3CAUB1M



Le câble USB 3.0 Micro B USB3CAUB1M de 1 m offre une connexion haute qualité entre vos appareils Micro USB 3.0 (lecteur de carte, dispositif d'acquisition vidéo, boîtier de disque dur, etc.) et un ordinateur compatible USB.

Ce câble est certifié USB-IF selon les spécifications USB 3.0 pour une connexion fiable et durable à vos appareils Micro USB.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre périphérique Micro USB

## Spécifications techniques

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur Micro USB B mâle

- SuperSpeed USB 3.0 certifié USB-IF
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Connecteurs moulés avec décharge de traction

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

#### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	5.9 in [15.0 cm]
Hauteur du produit	2.0 in [5.0 cm]
Poids du produit	1.7 oz [49.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.6 in [19.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Poids brut	2.1 oz [60.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 certifié A vers Micro B 1 m - M/M
-----------------------	--

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis