

USB-C – USB-Bケーブル／1m／USB 3.2 Gen 2／10Gbps／Type-C to  
Type-B／オス・オス／ブラック／データ転送

製品ID: USB31CB1M



新しいUSB-C™搭載デバイスをUSB (タイプB) 搭載デバイスに接続する理想的なソリューションとなるUSB-C – USB Bケーブル(1m)。

10 Gbpsの転送速度を持つこのUSB-C 3.2 Gen 2ケーブルを使って、HDDケースやHDDドッキングステーションなどのUSB (タイプB) デバイスをノートパソコンにこれまでに体験したことのない速度で接続することができます。これからは、データの転送やバックアップにかかる時間が短縮され、プロジェクトやプレゼンテーションに集中するのにもっと時間をかけられるようになります。USB-C 3.2 Gen 2はUSB 3.2 Gen 1の2倍、USB 2.0の20倍の速度を誇ります。

さらに、このケーブルはデバイスに60ワット(3 Amp)の電力を供給します。

古いUSB 3.2 Gen 1周辺機器を新しいコンピュータに最大データ転送速度5 Gbpsで接続します。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ USB 3.1搭載デバイス (ポータブルHDD、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど) をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続
- ・ 古いUSB 3.0デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続

## 製品の特長

- ・ ホストとデバイスがUSB 3.2 Gen 2に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送
- ・ どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続

- ・ Thunderbolt 3 port compatible
- ・ 2年間保証に裏打ちされた信頼性

#### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

#### 性能

タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
----------	---------------------------

#### コネクタ

コネクタA	1 – USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
コネクタB	1 – USB 3.2 USB Type-B (9ピン、Gen 2、10Gbps)

#### 物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24/30 AWG
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	6.0 mm [0.2 in]
製品高さ	4.0 mm [0.2 in]
製品重量	45.0 g [1.6 oz]

#### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.2 cm [4.8 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.9 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	50.0 g [1.8 oz]

#### 箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 1m USB 3.1 USB-C – USB-Bケーブル
---------	----------------------------------

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。