

USB 3.0 data transfer kabel voor Mac en Windows

Productcode: USB3LINK



Hier is een eenvoudige manier om bestanden van uw oude naar uw nieuwe computer over te zetten. Met deze data transferkabel kunt u snel bestanden verplaatsen via USB 3.0; zowel geschikt voor Mac als Windows®.

De datatransferkabel ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, inclusief Windows en Mac. Met de USB 3.0 transferkabel kunt u bestanden tussen twee computers overdragen, inclusief Windows naar Windows, Windows naar Mac, Mac naar Windows en zelfs Mac naar Mac.

De datatransferkabel ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, inclusief Windows en Mac. Met de USB 3.0 transferkabel kunt u bestanden tussen twee computers overdragen, inclusief Windows naar Windows, Windows naar Mac, Mac naar Windows en zelfs Mac naar Mac.

De datatransferkabel is compatibel met de Windows Easy Transfer-software voor migratie naar nieuwere Windows-versies, tot Windows 8. Bovendien maakt de geïntegreerde PCLinq-software ook bestandsoverdrachten in beide richtingen mogelijk tussen compatibele besturingssystemen, inclusief Windows 10.

De USB3LINK data transfer kabel is maar liefst 2 m lang en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Kopieer bestanden en instellingen van uw oudere pc of Mac tijdens de upgrade naar een nieuwe computer

- Een gemakkelijke oplossing voor de overdracht van documenten, foto's, muziek en andere bestanden naar uw nieuwe computer
- Geschikt voor Mac OSX 10.x, Mac OS X en Windows 7, 8, Vista en XP zonder dat een cd of download vereist is

Eigenschappen

- Kopieer bestanden snel van uw oude computer naar uw nieuwe via USB 3.0 (5 Gbps)
- Brede ondersteuning van besturingssystemen, werkt met Windows en Mac
- Compatibel met Windows Easy Transfer- en PCLinq-software voor migratie naar nieuwere Windows-versies (inclusief Windows 10 via PCLinq)
- PCLinq-software voor bestandsoverdracht in welke richting dan ook tussen elk compatibel besturingssysteem
- Software is opgeslagen op de kabel - geen cd of download vereist
- Handige 2 m lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Chipsetcode	Prolific - PL27A1

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF	500.000

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	---------------------------------------

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.7.5 tot 10.15
--------------------	---



Note: De meegeleverde PCLing software is vereist voor Windows 10, 8.1 en MacOS. In Windows 10 en 8.1 biedt Windows geen ondersteuning meer voor kabels met de Windows Easy Transfer software.

Indicatoren

LED-indicatoren	Verbinding/activiteit
-----------------	-----------------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5%RV ~ 85%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	6.1 ft [1.8 m]
Breedte product	0.9 in [24 mm]
Hoogte product	0.5 in [11.5 mm]
Gewicht product	2.8 oz [80 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.5 oz [128 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 Transfer kabel
-------------	------------------------



Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

