

USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad

Produkt ID: USB31CC1M



Med denna USB 3.0 USB-C™ till USB-C-kabel kan du ansluta en USB 3.1, USB Type-C™-enhet, som tex. en hårddisk eller mobil enhet, till din dators, laddares eller plattas USB-C port. Kabeln är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Ladda och synkronisera dina mobila enheter via din bärbara eller stationära dator med den här enmeterskabeln. Att flytta stora filer eller föra över filmer sker på sekunder - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0 och 20x snabbare än USB 2.0 - och samtidigt laddas din enhet med 60 W (3 A).

Du kan även använda kabeln för att ladda dina enheter från en USB-C-väggsladdare, billaddare eller powerbank - perfekt för folk i rörelse för enkla och städade anslutningar.

Du kommer också kunna ansluta dina USB 3.1-tillägg, som till exempel kabinett och dockningsstationer för hårddiskar, till din bärbara dator. Med en bandbredd på 10 Gbps låter denna USB 3.1 Gen 2-kabel dig synka dina USB Type-C-enheter på nolltid. Mer tid över för överföring och säkerhetskopiering av data och för att fokusera på projekt och presentationer.

Kabeln stöder full 4K 60 Hz-video och DisplayPort 1.2 och är kompatibel med befintliga DisplayPort-skärmar. Den är idealisk för att ansluta din dockningsstation eller bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

Denna USB-C-kabel har certifierats med USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 3.1-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder som fastställts av USB-överensstämmelser. Detta garanterar en tillförlitlig kabel av hög kvalitet för alla dina USB-C-enheter.

USB31CC1M täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut USB 3.1-enheter (bärbara hårddiskar, dockningsstationer) till en USB 3.1-kapabel bärbar eller stationär dator
- Ladda och synka dina mobila digitala USB 3.1-enheter

Funktioner

- USB-IF certifierad
- Ladda ned filmer, säkerhetskopiera dina filer och synka dina mobila enheter snabbare med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Anslut enklare med vändbara USB Type-C-kontakter som kan kopplas in i dina enheter med båda sidor upp
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning


Prestanda

Maximal digital upplösning	4K @ 60Hz
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
Connector B	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)

Ström



Power Delivery 60W

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.5 in [12.3 mm]
Produkt höjd	0.3 in [6.5 mm]
Produktvikt	1.5 oz [43.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.5 in [12.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m USB 3.1 USB-C-kabel
-----------------	-------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

