

Câble Adaptateur USB 3.0 vers eSATA HDD / SSD / ODD - Câble Adaptateur de 1m
Disque Dur eSATA vers USB 3.0 - SATA 6 Gbps

N° de produit: USB3S2ESATA3



Le câble USB 3.0 vers eSATA USB3S2ESATA3 vous permet de connecter tout disque dur eSATA externe, disque à l'état solide ou lecteur optique à votre ordinateur compatible USB. Il s'agit d'une excellente solution pour les ordinateurs qui ne prennent pas en charge eSATA, comme les ordinateurs MacBook® et Ultrabook™.

Pour optimiser la performance et utiliser la vitesse de vos lecteurs SATA 6 Gb/s à leur plein potentiel, l'adaptateur USB 3.0 vers eSATA est compatible aux révisions SATA I/II/III et prend en charge des vitesses de transfert atteignant 5 Gb/s par USB 3.0.

Avec la prise en charge de lecteurs Blu-ray/DVD/CD ATAPI/optiques et les disques durs/disques à l'état solide de grande capacité (testé jusqu'à 4 To) le câble adaptateur USB vers eSATA est compatible avec pratiquement tout périphérique eSATA, et il peut améliorer grandement les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Le câble de lecteur USB 3.0 vers eSATA vous assure d'une connexion sans tracas grâce à une installation plug-and-play simple. De plus, le câble est d'une longueur parfaite (1 mètre, bout à bout) pour accéder facilement aux ports USB du panneau arrière de votre ordinateur.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Connectez un lecteur eSATA externe à un ordinateur doté de ports USB
- Transportez-le avec votre ordinateur portable et votre lecteur eSATA pour une solution de stockage mobile
- Échangez un lecteur eSATA entre ordinateurs ne comprenant pas de port eSATA

Spécifications techniques

- Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
- AJOUTEZ UN DISQUE DUR EXTERNE : Cet adaptateur USB 3.0 à eSATA de 1 m vous permet de connecter n'importe quel disque dur externe eSATA (HDD), lecteur à état solide (SSD) ou lecteur de disque optique (ODD) via le port USB 3.0 de votre PC
- Interface eSATA compatible avec SATA révision 3 et autres révisions, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
- COMPATIBILITÉ MAXIMALE : Connectez facilement votre ordinateur ou portable compatible USB, tel que votre Dell OptiPlex ou MacBook, à un disque eSATA à l'aide de ce câble pour disque dur eSATA
- Compatible avec les disques durs (HDD), les disques à l'état solide (SSD) et les lecteurs optiques
- 1 connecteur eSATA, 1 connecteur USB 3.0 avec câble intégré de 1 m
- CONCEPTION COMPACTE : Ce câble adaptateur pour disque dur présente une conception compacte et portable qui se glisse parfaitement dans la sacoche de votre ordinateur portable, ce qui le rend idéal pour les professionnels en déplacement
- Aucun pilote ou logiciel d'installation requis
- VITESSES DE TRANSFERT ÉLEVÉES : Pour un accès rapide au stockage externe, ce câble de conversion USB vers eSATA prend en charge des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps avec l'USB 3.0
- REMARQUE : Se connecte uniquement à un port eSATA ou eSATAp ; veuillez vous assurer que l'appareil eSATA dispose de sa propre alimentation car il s'agit d'un câble eSATA, et non eSATAp ; indépendant de l'OS ; compatible Plug-and-play/hot-swap
- Compatible plug-and-play et échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de disques	1
Disques compatibles	eSATA
ID du chipset	ASMedia - ASM1153E

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Non
4Kn Support	Oui
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
Prise en charge multiplicateur de port	Non
RAID	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To
Capacité échange à chaud	Oui
MTBF	1,577,505 heures

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - eSATA (7 broches , données)
Connecteurs hôte	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	-------------------------------------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	35.8 in [91.0 cm]
Largeur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	2.4 oz [67.5 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.0 in [15.2 cm]
Largeur du Colis	7.8 in [19.9 cm]
Hauteur du Paquet	0.8 in [2.0 cm]
Poids brut	2.7 oz [76.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA
	1 - Guide d'installation

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis