

USB 3.0 naar eSATA HDD / SSD / ODD-Adapterkabel - 1 m eSATA Harde Schijf naar USB 3.0 Adapterkabel - SATA 6 Gbps

Productcode: USB3S2ESATA3




Met de USB3S2ESATA3 USB 3.0 naar eSATA schijfkabel kunt u elke externe eSATA harde schijf, solid state drive of optische schijf aansluiten op uw USB-computersysteem -- een uitstekende oplossing voor computers zonder native ondersteuning van eSATA, zoals MacBook® en Ultrabook™ computers.

Om de prestatie van uw SATA 6 Gbps schijven te maximaliseren en de snelheid ervan te benutten, is de USB 3.0-naar-eSATA-adapter compatibel met SATA revisies I/II/III en ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps via USB 3.0.

De USB-naar-eSATA-adapterkabel ondersteunt Blu-ray/DVD/CD ATAPI/ODD-schijven en HDD's / SSD's met grote capaciteit (getest tot 4 TB) en is compatibel met bijna elke eSATA-schijf. Hij kan ook de opslag-/back-upcapaciteit van uw computer aanzienlijk vergroten.

De USB 3.0-naar-eSATA-schijfkabel zorgt voor een probleemloze aansluiting, biedt een eenvoudige plug & play installatie en heeft de perfecte lengte (1 meter, van eind tot eind) zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de USB-poorten in het achterpaneel van uw computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een externe eSATA-schijf aan op een computersysteem met alleen USB
- Gemakkelijk in uw laptoptas mee te nemen en een eSATA-schijf als opslagoplossing onderweg
- Installeer een eSATA-schijf in computersystemen die geen eSATA hebben

Eigenschappen

- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- EXTRA EXTERNE HARDE SCHIJF: Dankzij deze 1m lange USB 3.0-naar-eSATA-adapter kunt u een externe eSATA harde schijf (HDD), solid state drive (SSD) of optical disc drive (ODD) aansluiten via de USB 3.0-poort van uw laptop of desktop.
- eSATA interface-compatibel met SATA revisie 3 en andere SATA revisies, met ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
- MAXIMALE COMPATIBILITEIT: Sluit eenvoudig uw computer of laptop met USB-ondersteuning, zoals uw Dell OptiPlex of MacBook, aan op een eSATA-schijf met deze eSATA HDD-kabel
- Ondersteunt harde schijven (HDD), solid state drives (SSD) en optische schijven (ODD)
- 1 eSATA connector, 1 USB 3.0 connector met geïntegreerde 1 m kabel
- COMPACT ONTWERP: Deze harde schijf adapterkabel heeft een compacte, draagbare form factor ontwerp dat perfect past in uw laptoptas, zodat deze ideaal is voor professionelen onderweg.
- Geen installatie van drivers of software nodig
- HIGH TRANSFER SNELHEDEN: Voor snelle toegang tot externe opslag ondersteunt deze USB-naar-eSATA conversie kabel transfersnelheden tot 5 Gbps met USB 3.0
- OPMERKING: Uitsluitend voor aansluiting op een eSATA- of eSATAp-poort. eSATA-schijf/apparaat moet eigen voeding hebben daar dit een eSATA-kabel (enkel data) is en geen eSATAp-kabel (eSATA + voeding). OS-onafhankelijk. Plug-and-play en hot-swap compatibel
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	1

	Schijftype	eSATA
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1153E
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	4Kn Support	Ja
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	Port-multiplier	Nee
	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
	Hot-swappable	Ja
	MTBF	1,577,505 uren
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - eSATA (7-polig, data)
	Hostaansluitingen	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	35.8 in [91.0 cm]

Breedte product	0.9 in [2.4 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	2.4 oz [67.5 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 oz [76.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar eSATA-adapterkabel
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.