

Cable SATA a USB con UASP

ID del Producto: USB3S2SAT3CB



Este cable SATA a USB es un adaptador de unidad externa que le ofrece acceso rápido y fácil a una unidad SATA, a través del puerto USB-A de un notebook.

Este adaptador de unidad de estado sólido (SSD) o disco duro (DD) SATA le permite actualizar a un disco externo SSD o DD SATA de 2,5".

El cable le permite:

- Agregar espacio adicional en unidades
- Efectuar copias de seguridad
- Crear imágenes de discos
- Implementar recuperaciones de datos
- Transferir contenido la unidad y el notebook

El cable es compatible con velocidades USB 3.0 de transferencias de datos de hasta 5Gbps. Además, le permite alcanzar velocidades de transferencia 70% más rápidas que USB 3.0 convencional, cuando se conecta a un computador compatible con UASP. La compatibilidad con UASP le permite aprovechar todo el potencial de una unidad de disco SATA III SSD o DD. Compatible con UASP en Windows® 8, Mac OS X (10.8 o superior) y Linux®.

En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

El cable SATA a USB es una solución portátil que se puede llevar cómodamente en una bolsa de notebook, sin que se requiera alimentación externa. El cable le permite cambiar fácilmente entre unidades, sin que se requiera la instalación de la unidad dentro de una caja. Solución plug-and-play que no requiere software controlador.

El modelo USB3S2SAT3CB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Aproveche mejor los ordenadores portátiles y de sobremesa con USB 3.0 y UASP, para velocidades de transferencia de datos más rápidas
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Migre sus datos o duplique una unidad
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Recupere datos de una unidad SATA ya existente
- Actualice el DD de su ordenador portátil a SSD, a través de USB 3.0

Características

- Acceda a una unidad de SSD o DD SATA desde su ordenador portátil, mediante este cable SATA a USB
- Compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.0 de 5Gbps y retrocompatible con USB 2.0
- Disfrute de velocidad de lectura 70% más rápida y velocidades de escritura 40% más rápidas, gracias a la compatibilidad con UASP
- Ahorre tiempo, gracias al tipo de instalación plug-and-play
- Conecte con unidades de disco externas en cualquier lugar, mediante este adaptador SATA a USB, sin que se requiera un adaptador de alimentación

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Ventilador(es) No

Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 2TB de 5900 RPM
Especificaciones Generales	La potencia máxima de la unidad conectada es 900mA
MTBF	1,609,297 Hours

Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Alimentación SATA (15 pines)
Conectores del Host	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
-------------------	--

**Observaciones
/ Requisitos**

Nota	El cable funciona solo con unidades SATA de 2,5"
	Las unidades de 3,5"/5,25" no son compatibles
	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

**Requisitos de
Energía**

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

**Requisitos
Ambientales**

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

**Características
Físicas**

Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	1.9 in [49.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9.0 mm]
Peso del Producto	1.5 oz [42.5 g]

**Información de
la Caja**

Longitud de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [10.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.2 oz [61.0 g]

**Contenido de la
Caja**

Incluido en la Caja	Cable adaptador USB 3.0 a disco duro SATA de 2,5"
---------------------	---

Manual de Instrucciones

**** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.***

