SATA till USB-kabel med UASP

Produkt ID: USB3S2SAT3CB

Denna SATA till USB-kabel är en extern hårddiskadapter som ger dig snabb och enkel åtkomst till en SATA-enhet via USB-A-porten på en bärbar dator.

Du kan använda denna SATA-adapter för SSD eller HDD om du vill uppgradera till en extern 2,5 tums SATA SSD eller HDD.

Med denna kabel kan du:

• Lägga till hårddiskutrymme

• Utföra säkerhetskopieringar

• Skapa diskavbildningar

• Genomföra dataåterhämtning

• Överföra innehåll mellan hårddisken och den bärbara datorn

Kabeln stöder USB 3.0-dataöverföringshastigheter på 5 Gbit/s Men du får även upp till 70 % snabbare överföringshastigheter än med vanlig USB 3.0 när du ansluter till en dator som även stöder UASP. Med UASP kan du utnyttja den fulla potentialen hos en SATA III SSD eller HDD. UASP stöds av Windows® 8, Mac OS X (10.8 eller senare) och Linux®.

Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

SATA till USB-kabeln är en bärbar lösning som är enkel att packa ner i en laptopväska - ingen extern strömförsörjning krävs. Med kabeln kan du enkelt växla mellan hårddiskar utan att behöva installera

hårddisken i ett chassi. Den har plug-and-play-funktion och behöver inte drivrutiner.

Observera: Denna produkt är inte kompatibel med 3,5-tums hårddiskar. För stöd av 3,5-tums hårddiskar, se vår USB till SATA-kabel med extra strömförsörjning (USB312SAT3).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Hämta data från en gammal SATA-enhet

• Migrera data eller kopiera en hårddisk

• Dra nytta av bärbara eller stationära datorer med USB 3.0 och UASP för snabbare överföringshastigheter

• Uppgradera din bärbara dators hårddisk till en SSD via USB 3.0

Funktioner

• SNABB ÅTKOMST TILL EN SATA SSD ELLER HDD: Anslut till en 2,5-tums SATA SSD (Solid State Drive) eller HDD (hårddisk) för att lägga till lagringsutrymme, utföra säkerhetskopieringar, skapa diskavbildningar, återställa data och överföra innehåll till din bärbara dator. Se vår USB312SAT3 för 3,5-tums enheter.

• SNABBA ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER: SATA till USB-adaptern stöder USB 3.0-dataöverföringshastigheter på 5 Gbps över USB-A. Du kan dessutom uppleva överföringshastigheter som är upp till 70 % snabbare än konventionell USB 3.0 när den är ansluten till en dator som också stöder UASP

• ANSLUT FRÅN VAR SOM HELST: USB-adapterkabeln för hårddiskar är en portabel lösning som passar bra i en väska med bärbar dator utan att det krävs någon extern ström

• SPARA TID: Med hårddisköverföringskabeln kan du enkelt byta mellan olika hårddiskar utan att

behöva installera hårddisken i en inneslutning - koppla bara in den och kör i ett USB-A-värdessystem

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här USB 3.0- till SATA-kabeln är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport 24/5 på flera språk.

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	Fläkt(ar)	Nej
	Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Antal enheter	1
	Enhetsstorlek	2.5in
	Enhetstyp	SATA
	Chipset-ID	ASMedia - ASM225CM
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB 5900 RPM
	Allmänna specifikationer	Den anslutna hårddiskens maximala ström är 900 mA
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1,609,297 Hours
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

		1 - SATA-ström (15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Kabeln fungerar endast med 2,5" SATA-enheter enheter på 3,5"/5,25" stöds ej Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Ström		
	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]
	Produktbredd	1.9 in [4.9 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [0.9 cm]
	Produktvikt	1.5 oz [42.5 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	7.8 in [19.8 cm]
	Package Width	8.7 in [22.0 cm]
	Package Height	0.4 in [1.0 cm]

	Fraktvikt (förpackning)	2.2 oz [61.0 g]

Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till SATA 2,5" HDD-kabeladapter
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.