

USB-Cケーブル／50cm／USB 3.2 Gen 2／10Gbps／Type-C to Type-C／60W 3A PD／8K60Hz DP
Alt／USB-IF／Thunderbolt互換／オス・オス／ブラック／高速充電 データ転送

製品ID: USB31CC50CM



USB-C™ - USB-Cケーブル。USB-C 3.2 Gen 2のUSB Type-C™デバイス(ハードドライブやモバイル端末)をコンピュータ／タブレット／チャージャーのUSB-Cポートに接続します。Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

短めの50cmケーブルは、モバイル端末とノートパソコンが近接する場合の充電と同期に便利です。USB 3.2 Gen 1の2倍、USB 2.0の20倍というスピードに対応し、大きなファイルの移動や、動画の転送も数秒で完了します。同時に、60W(3A)の電力で端末の充電も行います。

USB-Cウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーからの端末充電にも使用可能です。かさばらずシンプルな接続ソリューションは、外出が多いユーザーに最適です。

短めのケーブルは、オフサイトの狭い作業スペース、喫茶店やホテルルームでのセットアップに適しています。余分なケーブルが邪魔にならず、外付けハードドライブなどのUSB-C 3.2 Gen 2周辺機器をノートパソコンに接続することができます。

このケーブルはUSB-C 3.2 Gen 2に対応し、10Gbpsの性能でUSB Type-Cデバイスを瞬時に同期します。データの転送やバックアップに時間を取られず、プロジェクトやプレゼンテーションに専念することができます。

このケーブルは、フル4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をサポートしており、既存のDisplayPortディスプレイと互換性があります。驚きの解像度、コントラスト、色深度で細部を緻密に表現し、ドッキングステーションやノートパソコンのモニタ接続に最適なケーブルです。

認証、レポート、互換性



用途

・ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.1デバイスをUSB-C対応ノート／デスクトップPCに接続

- ・ USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期
- ・ USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電

製品の特長

- ・ 近距離接続、携帯用途に理想的な短めの50cmケーブル
- ・ 動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行
- ・ Thunderbolt 3 ポートとの互換性
- ・ 4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をフルサポート
- ・ 当社の2年保証で信頼性を保証

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

最大デジタル解像度	4K @ 60Hz
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s

コネクタ

コネクタA	1 – USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
コネクタB	1 – USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

電源

Power Delivery	60 W
----------------	------

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	26/32 インチ
ケーブル長	0.5 m [1.6 ft]
製品縦	50.0 cm [19.7 in]
製品横	1.2 cm [0.5 in]
製品高さ	6.5 mm [0.3 in]

製品重量	24.0 g [0.8 oz]
------	-----------------

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.0 cm [5.1 in]
パッケージ横	12.3 cm [4.8 in]
パッケージ高さ	1.4 cm [0.6 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	30.0 g [1.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – USB-C ケーブル
---------	----------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。