

USB-C till USB-C-kabel - M/M - 0,5m - USB 3.1 (10Gbps)

Produkt ID: USB31CC50CM



Med denna USB 3.0 USB-C™ till USB-C-kabel kan du ansluta en USB 3.1, USB Type-C™-enhet, som tex. en hårddisk eller mobil enhet, till din dators, laddares eller plattas USB-C port. Kabeln är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Denna kabel på 0,5 meter är perfekt för korta anslutningar för att ladda och synka dina bärbara enheter med din bärbara dator. Att flytta stora filer eller föra över filmer sker på sekunder - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0 och 20x snabbare än USB 2.0 - och samtidigt laddas din enhet med 60 W (3 A).

Du kan även använda kabeln för att ladda dina enheter från en USB-C-väggsladdare, billaddare eller powerbank - perfekt för folk i rörelse för enkla och städade anslutningar.

Den korta sladden är perfekt för små utrymmen utanför arbetsplatsen, tex. på fiket eller hotellrummet. Anslut en USB 3.1-enhet, som tex en extern hårddisk, till din bärbara dator utan trassel med för mycket sladd.

Med en bandbredd på 10 Gbps låter denna USB 3.1 Gen 2-kabel dig synka dina USB Type-C-enheter på nolltid. Mer tid över för överföring och säkerhetskopiering av data och för att fokusera på projekt och presentationer.

Kabeln stöder full 4K 60 Hz-video och DisplayPort 1.2 och är kompatibel med befintliga DisplayPort-skärmar. Den är idealisk för att ansluta din dockningsstation eller bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

USB31CC50CM från StarTech.com levereras med en 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut en USB 3.1-enhet som tex en bärbar hårddisk eller dockningsstation till en bärbar eller stationär dator med USB-C.
- Ladda och synka dina mobila digitala USB C-enheter med din dator
- Ladda dina USB-C-enheter med en väggaddare, billaddare eller powerbank

Funktioner

- Kort kabel på 50 cm perfekt för korta anslutningar och bärbara situationer
- Ladda ned filmer, säkerhetskopiera dina filer och synka dina mobila enheter snabbare med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Fullt stöd för 4K 60Hz video och DisplayPort 1.2
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K @ 60Hz
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
Connector B	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)

Ström

Power Delivery	60W
----------------	-----



Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	26/32 AWG
Kabellängd	19.7 in [50 cm]
Produktlängd	19.7 in [50 cm]
Produktbredd	0.5 in [12.3 mm]
Produkt höjd	0.3 in [6.5 mm]
Produktvikt	1.0 oz [29 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.3 in [7 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.0 oz [29 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	usb-c-kablar
-----------------	--------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

