

Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5" avec USB-C et UASP

N° de produit: USB31CSAT3CB



Profitez du port USB-C™ du tout dernier modèle de MacBook, Chromebook Pixel™ ou autre ordinateur portable pour créer un accès rapide à votre disque externe. Cet adaptateur de style câble permet d'utiliser le port USB Type-C™ pour brancher directement votre ordinateur portable à un SSD ou à un disque dur de 2,5 po afin d'y accéder rapidement par USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s). Voici un moyen rapide et facile de brancher vos disques SATA sans accessoires supplémentaires.

Où que vous soyez, vous pourrez accéder rapidement à vos précieuses données grâce à cet adaptateur de style câble. Et puisqu'il est alimenté par USB, aucun adaptateur externe n'est nécessaire. Son design compact et léger permet de le ranger facilement dans l'étui de transport ou le sac de votre ordinateur portable.

Le câble adaptateur accélère le passage entre les disques durs ou les SSD sans qu'il soit nécessaire de les installer dans un boîtier. Vous pourrez rapidement copier ou récupérer des données d'un SSD/HDD de 2,5 pouces. Il vous permet d'accéder facilement à votre disque dur afin de migrer et de sauvegarder des données, et de cloner les disques à la vitesse de l'USB 3.1 Gen 2.

Convivial, le connecteur USB Type-C intégré est petit et réversible, ce qui facilite son insertion. La prise se branche de n'importe quel côté. Moins de risques d'abîmer vos ports et moins d'énerverment en vue !

Avec ses vitesses de transfert pouvant atteindre 10 Gb/s, soit deux fois la vitesse de l'USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), l'USB 3.1 Gen 2 est synonyme d'augmentation de la bande passante et de la vitesse. Il vous permet de profiter des qualités exceptionnelles des tout derniers modèles de SSD et de disque dur, tout en réduisant le ralentissement du transfert de données.

Le modèle USB31CSAT3CB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Techniciens mobiles qui ont besoin d'une façon rapide et facile d'accéder aux données d'un disque dur ou d'un SSD de 2,5 pouces
- Accédez à n'importe quel disque dur ou SSD de 2,5 pouces à partir d'un ordinateur compatible USB-C pour la migration de données ou le clonage de disque dur
- Récupérez les données d'un ancien disque SATA

Spécifications techniques

- Accès facile et rapide à un lecteur externe par le port USB-C de votre ordinateur portable
- Se branche directement à un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces sans aucun accessoire
- Ultra portable, alimentation directe par le port USB
- Économie de temps grâce à des vitesses de transfert de données de 10 Gb/s par USB 3.1 Gen 2
- Prend en charge SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)
- Prise en charge UASP pour une meilleure performance
- Câble USB-C intégré

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 3.1 Gen 2
Type de bus	USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA
Nombre de baies 2,5 pouces	1
ID du chipset	ASMedia - ASM235CM

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Type et débit	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Support TRIM	Oui
4Kn Support	Oui
RAID	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 2 To 7 200 tr/min
Capacité échange à chaud	Oui
MTBF	1,665,032 heures

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
----------	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 50 %



Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	20.0 in [50.8 cm]
Largeur du produit	1.7 in [43 mm]
Hauteur du produit	0.2 in [5 mm]
Poids du produit	1.0 oz [29.2 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	0.2 in [5 mm]
Poids brut	1.4 oz [41 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble adaptateur USB 3.1 vers disque dur SATA 2,5 pouces avec USB-C
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

