

Câble USB 3.0 (5Gbps) actif USB-A vers USB-B de 10 m - M/M

N° de produit: USB3SAB10M



Voyez plus grand : ne laissez plus des câbles USB de longueur standard vous limiter ! Ce câble USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s), ou câble USB 3.0, vous permet de placer vos périphériques USB Type-B là où vous en avez besoin, jusqu'à 10 mètres de votre ordinateur.

Désormais, plus rien ne vous empêche de disposer vos périphériques comme vos disques durs portables et vos appareils de capture vidéo afin de mieux aménager votre espace de travail. Ce câble de 10 mètres est équipé d'une puce d'égalisation intégrée assurant une connexion fiable, sans perte de signal, au-delà de la limite de 3 mètres des câbles USB 3.0 standard.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez un périphérique USB Type-B (boîtier de disque dur, station d'accueil, appareil d'acquisition vidéo, etc.) à un ordinateur de bureau USB 3.0 sans vous limiter à la longueur de 3 mètres des câbles standard

## Spécifications techniques

- Conçu pour dépasser la portée des câbles USB 3.0 standard, le signal est automatiquement corrigé pour atteindre des distances jusqu'à 10 mètres

- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
ID du chipset	VIA - VL211

---

#### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5 to 70 (41°F to 158°F)
Température de stockage	-25 to 80 (-13°F to 176°F)
Humidité	10 % à 80 % (sans condensation)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	32.8 ft [10 m]
Longueur du produit	32.8 ft [10.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.6 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.4 cm]

Poids du produit 0.9 lb [0.4 kg]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 8.9 in [22.7 cm]

Largeur du Paquet 8.4 in [21.4 cm]

Hauteur du Paquet 2.4 in [6.0 cm]

Poids brut 1.1 lb [0.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 3.0 A vers B actif de 10 m - M/M

---

Informations de  
garantie

Warranty 2 ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis