

USB-C – Micro-USBケーブル／1m／USB 3.2 Gen 2／10Gbps／Type-C to Type-B／3A／ブラック／Micro-B データ転送 外付けHDD SSD対応

製品ID: USB31CUB1M



USB Micro-B搭載デバイスをUSB-C™搭載デバイスに接続する理想的なソリューションとなるUSB-C – Micro-Bケーブル(1m)。

10 Gbpsの転送速度を持つこのUSB-C 3.2 Gen 2ケーブルを使って、HDDケースやHDDドッキングステーションなどのUSB-C 3.2 Gen 2 Micro-B搭載デバイスをノートパソコンにこれまでに体験したことのない速度で接続することができます。これからは、データの転送やバックアップにかかる時間が短縮され、プロジェクトやプレゼンテーションに集中するのにもっと時間をかけられるようになります。USB-C 3.2 Gen 2はUSB 3.2 Gen 1の2倍、USB 2.0の20倍の速度を誇ります。

また、古いUSB 3.2 Gen 1周辺機器を新しいコンピュータに最大データ転送速度5 Gbpsで接続することが可能です。

USB 3.2 Gen 1 Micro-B対応 電話やタブレットをUSB-C 3.2 Gen 2ノートパソコンやデスクトップコンピュータと接続して同期や充電を行います。また、このケーブルはMicro-B対応デバイスに60ワット(3A)の電力を供給します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Micro USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ビデオキャプチャデバイスなど)または古いUSB 3.0対応デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続
- ・ 古いMicro USB 3.0モバイルデバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータで充電・同期

製品の特長

- ・ 接続するホストとデバイスがUSB3.2 Gen2対応の場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送

- ・どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
- ・Thunderbolt 3 ポート準拠
- ・2年間保証に裏打ちされた信頼性

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
----------	---------------------------

コネクタ

コネクタA	1 – USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
コネクタB	1 – USB 3.2 USB Type Micro-B (10ピン、Gen 2、10Gbps)

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	1.6 cm [0.6 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	43.0 g [1.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.1 cm [5.2 in]
パッケージ横	12.4 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	1.6 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	50.0 g [1.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 1m USB 3.1 USB-C – Micro-Bケーブル
---------	------------------------------------

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。