

Câble SuperSpeed USB 3.0 - USB-A vers USB-B - M/M - 30,5 cm - Bleu

N° de produit: USB3SAB1



Le câble USB 3.0 de 30 cm (A-B, mâle-mâle) de StarTech.com offre une connexion durable de haute qualité qui exploite toute la capacité de la norme USB 3.0.

Conçu pour les connexions d'appareils SuperSpeed USB nouvelle génération, le câble USB 3.0 de 30 cm prend en charge un débit pouvant atteindre 5 Gb/s lorsqu'il est utilisé avec un hôte et un appareil USB 3.0, soit une capacité 10 fois supérieure à celle de l'USBv2.0 (480 Mb/s).

Notre câble USB 3.0 de 30 cm présente une conception STP (paire torsadée blindée) de haute qualité, ce qui permet d'éviter les interférences électromagnétiques et de garantir une communication de données fiable.

Le câble USB 3.0 de 30 cm bénéficie de notre garantie à vie assurant sa qualité et sa fiabilité.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un appareil SuperSpeed USB 3.0 (hubs, dispositif de stockage externe) à un PC, un ordinateur portable ou un serveur compatible USB 3.0

Spécifications techniques

- Prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gb/s, 10 fois plus rapide que l'USB 2.0
- Rétrocompatible avec USB 2.0

- Conception STP (paire torsadée blindée) qui empêche les interférences électromagnétiques
- Connecteurs plaqués nickel

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	USB Type-B (9 broches) USB 3.0

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	12.0 in [30.5 cm]
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
Poids du produit	0.9 oz [26 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.4 in [11 mm]
Poids brut	1.2 oz [35 g]

Contenu du



paquet

Inclus dans le paquet Câble SuperSpeed USB 3.0 de 30 cm A vers B - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

